



WEIDMÜLLER GMBH & CO. KG
WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & CO. KG
WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESER DOKUMENTE, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH GESTATET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENSATZ. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTERRECHTUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILISATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMÜLLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.




WEITERGABE SOWIE Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterintragung vorbehalten.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILISATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMÜLLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS


BOTTOM SIDE




RIGHT SIDE



SECTION VIEW



BACK SIDE



Additional Product Documents					1. -			Tolerances: ISO 2768-mK					
					2. -								
						Date	Name	Weidmüller					
						Drawn	14.02.2022					wes0362	
						Checked							
						Criterion for print						Description:	
						1:8		A3		PV WUCISRTXU1D1A1WXR1WW			
						Customer:							
						WEIDMÜLLER, S.A.							
						Customer-No:							
						104000066							
								Drawing-No / Material-No:		drw Index	Sheet		
								8000094711		0	2 / 2		
								Customer Description: -					
Index		Brief Description		Date	Name								