



WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTELUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH GESTATTET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENSATZ. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTERRECHTUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILISATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMÜLLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
WEIDMÜLLER INTERFACE GmbH & Co. KG



Additional Product Documents				1.		-		Tolerances: ISO 2768-mK		 	B		
				2.		-							
				Date		Name		Weidmüller 					
				Drawn		09.05.2023 wm00362							
				Checked									
				Criterion for print				Description:					
				1:8		A3		PV CPCI19TXU3DXAXWXR2WW				A	
				Customer: WEIDMÜLLER, S.A.									
				Customer-No: 104000066				Drawing-No / Material-No: 8000119119		drw Index 0		Sheet 1 / 2	
Index				Brief Description		Date		Name		Customer Description: -			

[illegible]

Additional Product Documents				1.		-		Tolerances: ISO 2768-mK		
				2.		-		 		
-	-	-	-		Date	Name		Weidmüller 		
-	-	-	-	Drawn	09.05.2023	wm00362				
-	-	-	-	Checked						
-	-	-	-	Criterion for print			Description:			
-	-	-	-	1:3		A3		PV CPC19TXU3DXAXWXR2WW		
-	-	-	-	Customer:			Drawing-No / Material-No:			
-	-	-	-	WEIDMÜLLER, S.A.			drw Index			
-	-	-	-	Customer-No:			Sheet			
-	-	-	-	104000066			2 / 2			
Index	Brief Description		Date	Name		Customer Description: -				