

Szerszámakció

2025. október 13. – 2026. január 31.

Weidmüller 

Áraink végfelhasználói árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Érvényes 2025. október 13. – 2026. január 31.
Szállítás a rendeléstől számítva min. 3 hét.

További információ:
www.weidmueller.hu/akcio

Megnevezés	Me.	Cikkszám
WZTE 2 szett	1	9204640000

Lista ár:
107 748 Ft

Akciós ár:
45 500 Ft



Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
SDI SET S2.5-5.5/PH1/2	Csavarhúzó készlet	1	2749750000
SLICER 1K	Vágókés	1	9918160000
CROSS-KEY UNIVERSAL	Univerzális szekrénykulcs	1	9918130000
SE HD 160	1000V-os szigetelet oldalcsípő fogó, 160 mm	1	9046320000
KBZ 180	1000V-os szigetelt kombinált fogó, 180 mm	1	9046290000
FRZ S 160	1000V-os szigetelt egyenes csőrű fogó vágóéllel (telefon fogó), 160 mm	1	9046370000
SD ELEC PRO	Fázisceruza	1	2855000000
WZTE 20 LR	Szerszámtáska 280x300x60 mm	1	9204600000
TRGU NE	Vállpánt	1	9204610000

Megnevezés	Me.	Cikkszám
P BAG SET 5	1	2579440000

Lista ár:
211 222 Ft

Akciós ár:
65 350 Ft



Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
P BAG	P Bag 260x50x170 mm táska	1	2548180000
KT 8	Vágószerszám réz- és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
Stripax®	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőkhez 0,08...10 mm²	1	9005000000
PZ 10 HEX	Krimpelőszerszám érvéghüvelyekhez hatszög prés formával 0,14...10 mm²	1	1445070000
VT LCL	Érintéskülső feszültség tesztér zseblámpa funkcióval, 12-1000Vac, IP65	1	2436670000

Megnevezés	Me.	Cikkszám
P BAG XL SET 7	1	2602170000

Lista ár:
283 184 Ft

Akciós ár:
89 150 Ft



Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
P BAG XL	P Bag XL 320x60x220 mm táska	1	2576620000
KT 8	Vágószerszám réz- és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
Stripax® Ultimate	Csupaszoló és vágószerszám PVC és halogénmentes szigetelésű vezetőkhez 0,25...6 mm²	1	1468880000
AM 25	Csupaszolószerszám 6...25 mm²	1	9001540000
PZ 6 Roto L	Krimpelőszerszám érvéghüvelyekhez elforgatható súllyesztékkel és rögzíthető krimphetéttel, 0,14...6 mm²	1	1444050000
SDIS SLIM 0.6x3.5x100	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású csavarhúzó	1	2749610000
SDIS SLIM 0.8x4.0x100	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású csavarhúzó	1	2749620000
SDIK SLIM PH1 x 80	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású csavarhúzó PH1	1	2749650000
SDIK SLIM PH2 x 100	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású csavarhúzó, PH2	1	2749660000
VT Digi Pro	2 pólusú feszültség tesztér, LCD kijelzővel, hangjelzéssel, 1-1000V AC/DC	1	9918870000

Megnevezés	Me.	Cikkszám
P BAG XL SET 4	1	2602140000

Lista ár:
290 169 Ft

Akciós ár:
95 100 Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
TOP CASE ELEC	1	2602320000

Lista ár:
754 538 Ft

Akciós ár:
291 500 Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
PRO CASE CAB	1	2602250000

Lista ár:
518 558 Ft

Akciós ár:
190 500 Ft



Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
P BAG XL	P Bag XL 320x60x220 mm táska	1	2576620000
KT 8	Vágószerszám réz- és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
Stripax®	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőhöz 0,08...10 mm ²	1	9005000000
AM 25	Csupaszolószerszám 6...25 mm ² körkeresztmetszetű kábelhez	1	9001540000
PZ 10 HEX	Krimpelőszerszám érvéghüvelyekhez hatszög prés formával 0,14...10 mm ²	1	1445070000
SDIS SLIM 0.6x3.5x100	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású csavarhúzó	1	2749610000
SDIS SLIM 0.8x4.0x100	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású csavarhúzó	1	2749620000
SDIK SLIM PH1 x 80	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású csavarhúzó, PH1	1	2749650000
SDIK SLIM PH2 x 100	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású csavarhúzó, PH2	1	2749660000
VT Digi Pro	2 pólusú feszültség teszter, LCD kijelzővel, hangjelzéssel, 1-1000V AC/DC	1	9918870000

Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
TOP CASE	Bőrönd 564x352x255 mm	1	1345330000
KT 8	Vágószerszám réz- és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
KBZ 180	1000V-os szigetelt kombinált fogó	1	9046290000
SE HD 180	1000V-os szigetelt oldalcsípő fogó	1	9046330000
FRZ S 160	1000V-os szigetelt egyenes csőrű fogó vágóéllel (telefon fogó)	1	9046370000
Stripax®	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőhöz 0,08...10 mm ²	1	9005000000
Stripax® Ultimate	Csupaszoló és vágószerszám PVC és halogénmentes szigetelésű vezetőhöz 0,25...6 mm ²	1	1468880000
Stripper Round Top	Körkábelsupaszoló integrált kábelércsupaszolóval 0,2...4 mm ²	1	9918050000
AM 16	Csupaszoló szerszám körkábelhez	1	9204190000
PZ 10 HEX	Krimpelőszerszám érvéghüvelyekhez hatszög prés formával 0,14...10 mm ²	1	1445070000
CTI 6	Krimpelő szerszám szigetelt vezetékekhez	1	9006120000
SK WSD-S 1.5-10.0	9 részes imbuszkulcs készlet	1	9008850000
SDI SET SLIM S3.5-6.5/ PH1/2	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású 6 db-os csavarhúzó készlet	1	2749580000
SD SET S2.5-5.5/PH1/2	6 db-os csavarhúzó készlet	1	2749200000
Cross-Key Universal	Univerzális keresztkulcs	1	9918130000
VT Digi Pro	2 pólusú feszültség teszter, LCD kijelzővel, hangjelzéssel, 1-1000V AC/DC	1	9918870000
VT LCL	Érintésnélküli feszültség teszter zseblámpa funkcióval, 12-1000Vac, IP65	1	2436670000
VT CTL	Szakadás vizsgáló	1	2436690000
Fleximet 5 m	Mérőszalag 5 m	1	2534210000
AEH Box 0.5-2.5 QMM DIN	Műanyag galléros érvéghüvely szett 0,5... 2,5 mm ² - DIN színkódú	1	9025430000

Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
Pro Case	Bőrönd 170x480x400 mm	1	9202470000
KT 8	Vágószerszám réz- és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
KBZ 180	1000V-os szigetelt kombinált fogó, hossz: 160 mm	1	9046290000
FRZ S 160	1000V-os szigetelt egyenes csőrű fogó vágóéllel (telefon fogó)	1	9046370000
SE HD 180	1000V-os szigetelt oldalcsípő fogó	1	9046330000
Stripax®	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőhöz 0,08...10 mm ²	1	9005000000
Stripper Round Top	Körkábelsupaszoló integrált kábelércsupaszolóval 0,2...4 mm ²	1	9918050000
PZ 10 HEX	Körkábelsupaszoló integrált kábelércsupaszolóval 0,2...4 mm ²	1	1445070000
Swiftly Set	Vágó-csavarozó szerszám	1	9006060000
SK WSD-S 1.5-10.0	9 részes imbuszkulcs készlet	1	9008850000
SDI SET SLIM S3.5-6.5/ PH1/2	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású 6 db-os csavarhúzó készlet	1	2749580000
Cross-Key Universal	Univerzális keresztkulcs	1	9918130000
TH-S 9-40	9 részes imbuszkulcs készlet	1	9008880000
VT Digi Pro	2 pólusú feszültség teszter, LCD kijelzővel, hangjelzéssel	1	9918870000
VT CTL	Szakadás vizsgáló	1	2436690000
VT LCL	Érintésnélküli feszültség teszter zseblámpa funkcióval	1	2436670000
Fleximet 5 m	Mérőszalag 5 m	1	2534210000
H-Box 0.5-2.5QMM DIN	Műanyag galléros érvéghüvely szett 0,5... 2,5 mm ²	1	9025430000

Megnevezés	Me.	Cikkszám
TOP CASE INSTA	1	1345310000

Lista ár:
506 159 Ft

Akciós ár:
215 500 Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
CRIMPSET PZ / CTI	1	9202610000

Lista ár:
370 643 Ft

Akciós ár:
94 900 Ft



Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
TOP CASE	Bőrönd 465x352x255 mm	1	1345330000
AM 25	Csupaszolószerszám 6...25 mm ² átmérőig	1	9001540000
KT 8	Vágószerszám réz- és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
Stripax®	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőhöz 0,08...10 mm ²	1	9005000000
PZ 6 Roto L	Krimpelőszerszám érvéghüvelyekhez elforgatható sülylesztéssel és rögzíthető krimpbetéttel, 0,14...6 mm ²	1	1444050000
H-BOX 0.5-2.5QMM DIN	Műanyag galléros érvéghüvely szett 0,5... 2,5 mm ² - DIN színkódú	1	9025430000
AM 12	Csupaszolószerszám UTP és STP adatkábelekhöz 0,5...12,5 mm átmérőig	1	9030060000
Fleximet 5 m	Mérőszalag 5 m	1	2534210000
VT Combi Pro	2 pólusú feszültség teszter, LED kijelzővel, hangjelzéssel	1	9918860000
Stripper Round Top	Körkabel-csupaszoló integrált kábelér csupaszolóval 0,2...4 mm ²	1	9918050000
FRZ S 160	1000V-os szigetelt egyenes csőrű fogó vágóéllel (telefon fogó)	1	9046370000
SE HD 180	1000V-os szigetelt oldalsípó fogó	1	9046330000
KBZ 180	1000V-os szigetelt kombinált fogó	1	9046290000
Cross-Key Universal	Univerzális keresztkulcs	1	9918130000
SK WSD-S 1.5-10.0	9 részes imbuszkulcs készlet	1	9008850000
SDI SET SLIM S3.5-6.5/ PH1/2	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású 6 db-os csavarhúzó készlet	1	2749580000
SKS 2.0-8.0 MR	7 részes imbuszkulcs készlet golyós fejjel	1	9008870000
Pack Hexa 8-3	Hatszögletű kulcskészlet	1	9041260000

Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
STRIPAX	Csupaszolószerszám 10 mm ² -ig	1	9005000000
CTI 6	Krimpelőszerszám szigetelt csatlakozókhoz, 0,5-6 mm ²	1	9006120000
PZ 6 ROTO L	Krimpelőszerszám érvéghüvelyekhez elforgatható sülylesztéssel és rögzíthető krimpbetéttel, 0,14...6 mm ²	1	1444050000
H0,5/14D W	Érvéghüvely műanyag gallérral, fehér 1,5 mm ² L=14 mm	500	9019010000
H1,0/14D R	Érvéghüvely műanyag gallérral, piros 1 mm ² L=14 mm	500	9019080000
H2,5/15D BL	Érvéghüvely műanyag gallérral, kék 2,5 mm ² L=15 mm	500	9019160000
H4,0/18D GR	Érvéghüvely műanyag gallérral, szürke 4 mm ² L=18 mm	500	9019190000
H6,0/20D GE	Érvéghüvely műanyag gallérral, citromsárga 6 mm ² L=20 mm	100	9019220000
LIR 6M6 V	Szigetelt szemes saru 6,0 mm ² / M6	100	9200250000
LIP 6R14 V	Szigetelt csapos saru 6,0 mm ² L=14 mm	100	9200480000
LIR 2,5M5 V	Szigetelt szemes saru 2,5 mm ² / M5	100	9200180000
LIF 2,5F638 R	Szigetelt csúszósaru hüvely 2,5 mm ² / 6.3x0.8	100	9200560000
LIP 1,5R12 V	Szigetelt csapos saru 1,5 mm ² L=12 mm	100	9200460000
LIP 2,5R12 V	Szigetelt csapos saru 2,5 mm ² L=12 mm	100	9200470000
LIB 6B26 VF	Szigetelt toldóhüvely 6,0 mm ² L=26.0 mm	100	9200510000
LIR 1,5M4 V	Szigetelt szemes saru 1,5 mm ² / M4	100	9200090000
LIF 1,5F638 R	Szigetelt csúszósaru hüvely 1,5 mm ² / 6.3x0.8	100	9200540000
LIB 2,5B25 VF	Szigetelt toldóhüvely 2,5 mm ² L=24.5 mm	100	9200500000
LIR 1,5M5 V	Szigetelt szemes saru 1,5 mm ² / M5	100	9200100000
EINSATZ BA8-PSC 80	Szortiment doboz betét (69x55x79) mm	1	9202310000
LIF 1,5F288 R	Szigetelt csúszósaru hüvely 1,5 mm ² / 2.8x0.8	100	9200520000
LIF 6F638 R	Szigetelt csúszósaru hüvely 6,0 mm ² / 6.3x0.8	100	9200570000
LIB 1,5B25 VF	Szigetelt toldóhüvely 1,5 mm ² L=24.5 mm	100	9200490000
KOFFER PSC80 PC	Üres doboz	1	9202330000

Megnevezés	Me.	Cikkszám
DMS PRO SET	1	1479090000

Lista ár:
253 426 Ft

Akciós ár:
99 900 Ft



Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
DMS PRO	Elektromos nyomaték csavarhúzó, 0.36 Nm – 3 Nm	1	1479120000
AKKU DMS PRO	Akkumulátor	1	1479110000
LG DMS PRO/DMS 3	Akkumulátor töltő	1	9007460000
BIT Set:			
BIT E6,3 T15 x 70	T15 torx bit	1	2749000000
BIT E6,3 T20 x 70	T20 torx bit	1	2749010000
BIT E6,3 T40 x 70	T40 torx bit	1	2749020000
BIT E6,3 PZ1 x 70	PZ1 csavarhúzó bit	1	2748960000
BIT E6,3 PZ2 x 70	PZ2 csavarhúzó bit	1	2748970000
BIT E6,3 0,4x2,5x70	Lapos csavarhúzó bit	1	2748900000
BIT E6,3 0,6x3,5x70	Lapos csavarhúzó bit	1	2748920000
BIT E6,3 1,0x5,5x70	Lapos csavarhúzó bit	1	2748940000

Megnevezés	Me.	Cikkszám
PRO CASE INSTA	1	9203160000

Lista ár:
437 203 Ft

Akciós ár:
188 500 Ft



Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
Pro Case	Bőrdísz 170x480x400 mm	1	9202470000
AM 25	Csupaszolószerszám 6...25 mm ² körkeresztmetszetű kábelhez	1	9001540000
KT 8	Vágószerszám réz- és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
Stripax®	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőkhez 0,08...10 mm ²	1	9005000000
PZ 6 Roto L	Krimpelőszerszám érvéghüvelyekhez elforgatható súllyesztéssel és rögzíthető krimpbetéttel, 0,14...6 mm ²	1	1444050000
H-BOX 0.5-2.5QMM DIN	Műanyag galléros érvéghüvely szett	1	9025430000
AM 12	Csupaszoló szerszám	1	9030060000
Fleximet 5 m	Mérőszalag 5 m	1	2534210000
VT Combi Pro	2 pólusú feszültség teszt, LED kijelzővel, hangjelzéssel, 6-690V AC/DCV AC/D	1	9918860000
Stripper Round Top	Körkabel-csupaszoló integrált kábelér csupaszolóval 0,2...4 mm ²	1	9918050000
FRZ S 160	1000V-os szigetelt egyenes csőrű fogó vágóéllel (telefon fogó)	1	9046370000
SE HD 180	1000V-os szigetelt oldalcsípő fogó	1	9046330000
KBZ 180	1000V-os szigetelt kombinált fogó	1	9046290000
Cross-Key Universal	Univerzális szekrénykulcs	1	9918130000
SK WSD-S 1.5-10.0	9 részes imbuszkulcs készlet	1	9008850000
SDI SET SLIM S3.5-6.5/PH1/2	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású 6 db-os csavarhúzó készlet	1	2749580000
SKS 2.0-8.0 MR	7 részes imbuszkulcs készlet golyós fejjel	1	9008870000
Pack Hexa 8-13	Racsnis csillagkulcs készlet	1	9041260000

Megnevezés	Me.	Cikkszám
SZERSZÁM SZETT	1	0000000520

Lista ár:
101 659 Ft

Akciós ár:
35 500 Ft

Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
STRIPAX	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőkhez 0,08...10 mm ²	1	9005000000
KT 8	Vágószerszám réz- és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
SDI SET SLIM S3.5-6.5/PH1/2	1000V-os szigetelt SlimLine kialakítású 6 db-os csavarhúzó készlet	1	2749580000



Megnevezés	Me.	Cikkszám
TOP CASE ULTIMATE PLUS	1	2903600000

Lista ár:
831 316 Ft

Akciós ár:
407 500 Ft



Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
TOP CASE	Bőrönd 564x352x255 mm	1	1345330000
STRIPAX	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőhöz 0,08...10 mm²	1	9005000000
KBZ 180	1000V-os szigetelt kombinált fogó	1	9046290000
KT 8	Vágószerszám réz- és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
FRZ S 160	1000V-os szigetelt egyenes csőrű fogó vágóéllal (telefon fogó)	1	9046370000
SE HD 180	1000V-os szigetelt oldalcsípő fogó	1	9046330000
STRIPPER ROUND TOP	Körkábelcsupaszoló integrált kábelércsupaszolóval 0,2...4 mm²	1	9918050000
SK WSD-S 1,5-10,0	9 részes imbuszkulcs készlet	1	9008850000
VT LCL	Érintésnélküli feszültség teszter zseblámpa funkcióval, 12-1000Vac, IP65	1	2436670000
VT DIGI PRO	2 pólusú feszültség teszter, LCD kijelzővel, hangjelzéssel	1	9918870000
FOLDING RULER	Colostok	1	2683990000
SDI SET SLIM S3.5-6.5/PH1/2	6 db-os csavarhúzó készlet + fázisceruza	1	2749580000
SLICER 1K	Vágókés	1	9918160000
AM 25	Csupaszolószerszám 6...25 mm² átmérőig	1	9001540000
WPZ 250	Vízpumpa fogó	1	2886220000
VT CTL	Szakadás vizsgáló	1	2436690000
CROSS-KEY UNIVERSAL	Univerzális keresztkulcs	1	9918130000
PZ 10 HEX	Krimpelőszerszám érvéghüvelyekhez hatszög prés formával 0,14...10 mm²	1	1445070000
SD ELEC PRO	Fázisceruza	1	2855000000
FLEXIMET 5 M	Mérőszalag 5 m	1	2534210000
H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Műanyag galléros érvéghüvely szett 0,5... 2,5 mm²- DIN színkódú	1	9025430000
STRIPAX 16	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőhöz 6...16 mm²	1	9005610000
AM 12	Csupaszolószerszám UTP és STP adatkábelekhöz 0,5...12,5 mm átmérőig	1	9030060000
PZ 16	Krimpelőszerszám érvéghüvelyekhez 6...16 mm²	1	9012600000
SD SET T10/15/20/25/30/40 TR	Torx csavarhúzó szett	1	2749230000
BIT-BOX 11	Bit készlet	1	2748110000
SD BITHOLDER 1/4	Csavarhúzó bit tartó	1	2888380000
SPIRIT LEVEL	Vízmérték	1	2888400000
PUK HACKSAW	Fém fűrész	1	2888390000
HAMMER	Kalapács	1	2888420000
CTI 6	Krimpelőszerszám szigetelt csatlakozókhoz, 0,5-6 mm²	1	9006120000
SWIFTY SET	Vágó-csavarozó szerszám	1	9006060000
SUPER CUT	Elektronikai oldalvágó	1	9205150000
SD EL SET 1.5-4.0/PH0/1	Műszerész csavarhúzó szett	1	2750160000
SET DMS MANUELL MIT WK	Kézi nyomaték csavarhúzó szett 0,5-1,7 Nm	1	1356600000

Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
Top Case	Üres koffer	1	1345330000

Lista ár:
191 949 Ft

Akciós ár:
60 500 Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
PV TOOL STICK SET	1	2936970000

Lista ár:
273 655 Ft

Akciós ár:
125 070 Ft

Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
PV-STICK- VPE10	Dugaszoló csatlakozó	1	1303490000
PV-STICK+ VPE10	Dugaszoló csatlakozó	1	1303450000
MULTITool PV SET	Kiszedőszerszám	1	2771530000
KT 8	Vágószerszám réz-és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8 mm átmérőig	1	9002650000
SLICER 1K	Vágókés	1	9918160000
MULTI-STRIPAX PV	Csúszoló szerszám napelemes kábelekhez	1	1190490000



Megnevezés	Leírás	Me.	Cikkszám
THM MULTIMARK	Hőnyomtató	1	2599430000

Lista ár:
652 140 Ft

Akciós ár:
150 000 Ft

