

Ordnung und Effizienz am Arbeitsplatz

Der Weidmüller Werkzeugwagen




Ordnung und Effizienz am Arbeitsplatz

Der Weidmüller Werkzeugwagen mit variablen Werkzeugeinsätzen

Die Verdrahtung von Schaltschränken ist äußerst zeitaufwendig. Mit dem Weidmüller Werkzeugwagen lassen sich Werkzeuge und Arbeitsmaterialien optimal organisieren, so dass man jederzeit schnell und effizient auf sie zugreifen kann. Das spart Zeit und senkt die Kosten. Der Werkzeugwagen kombiniert höchste Qualität und intelligente Ausstattung. Die Schaumstoffeinsätze sind perfekt auf die Schubladen zugeschnitten. Dank ihrer Dreiteilung lassen sich individuelle Schubladen-Layouts zusammenstellen, so dass Werkzeuge für eine Applikation nebeneinander liegen. Und sollte eine Werkzeugaussparung leer sein, verrät eine Beschriftung, welches Werkzeug fehlt. Ein QR-Code führt direkt zum Online-Katalog mit vielen nützlichen Informationen und Anwendungsvideos.


Besondere Eigenschaften

- Dreigeteilte Schaumstoffeinsätze mit universellen Werkzeug Aussparungen für höchste Flexibilität
- Beschriftungsfelder mit QR-Code zur schnellen Identifizierung fehlender Werkzeuge
- Optional mit Anbauteilen erweiterbar



Mit Weidmüller haben Sie einen leistungsstarken Partner an Ihrer Seite, der Sie mit optimal aufeinander abgestimmten Lösungen für Ihre Werkstatt in allen Arbeitsphasen unterstützt. Auf Basis unserer langjährigen Praxiserfahrung rund um den Schaltschrankbau bieten wir Ihnen ein ganzheitliches Portfolio, mit dem Sie Ihre Prozesse effektiv beschleunigen und Ihre Qualität steigern.

Entdecken Sie Ihr jetzt Ihr Optimierungspotenzial:
www.weidmueller.de/workplace



Einfache Erweiterung

Serienmäßige Lochwände an beiden Stirnseiten sowie eine optionale Lochwand an der Rückseite ermöglichen das nachträgliche Anbringen von Zusatzelementen.



Höchste Flexibilität


Die dreigeteilten Schaumstoffeinsätze ermöglichen applikationsspezifische Schubladen-Layouts. Die Formen der Werkzeugeinsätze wurden universell ausgeführt, so dass sie für verschiedene Werkzeuge passen.



Übersichtliche Beschriftung

Gut sichtbare Markierer mit Bezeichnung und Artikelnummer verraten, welches Werkzeug wohin gehört. Ein QR-Code führt zum Online-Katalog, wo weiterführende Informationen zum Werkzeug hinterlegt sind.

Durchschnittliche Zeitersparnis pro Tag durch den Weidmüller Werkzeugwagen



Der Weidmüller Werkzeugwagen

Optimale Organisation von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien

Der Weidmüller Werkzeugwagen bietet die Basis für Ihre mobile Produktionsinsel. Er lässt sich flexibel und individuell erweitern und ausstatten. Höchster Nutzwert, Funktionalität und eine optimale Ergonomie zeichnen dieses neue Mitglied der Weidmüller Familie aus:

- **Optimale Traglasten:** 40 kg pro Schublade, 400 kg Gehäuse-Tragkraft
- **Ideale Platzverhältnisse:** durch 6 Schubladen mit einem nutzbaren Innenmaß von 600 x 447 mm (Höhe: 2 x 75 mm / 2 x 100 mm / 1 x 150 mm / 1 x 200 mm)
- **Maximale Ausnutzung:** dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen
- **Perfekte Arbeitssicherheit:** Zentralverschluss und Einzelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- **Flexible Anpassungsmöglichkeiten:** durch gelochte Seitenwände und Rückwand für die Aufnahme von Zubehör und Werkzeughaken
- **Höchster Bedienkomfort:** mit stabiler ergonomischer Schiebestange aus eloxiertem Aluminium
- **Volle Mobilität:** dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi (Ø 100 mm)
- **Zusätzliche Ablage- und Arbeitsfläche:** durch rutschfeste Kunststoffabdeckung mit Kleinteilefach
- **Zusätzliche Sicherheit:** durch Kantenschutz aus ABS-Kunststoff als Stoßdämpfer



Werkzeugwagen leer

Typ	Artikelbeschreibung	Breite / Tiefe / Höhe (mm)	Gewicht	VPE	Best.-Nr.
Tool Chest	Werkzeugwagen leer	894 / 525 / 928	75 kg	1	2683640000

Die Kombination aus hochintelligenten Funktionen und erstklassigen Qualitätswerkzeugen macht aus dem Werkzeugwagen einen hochwertigen Arbeitsplatz.

- Werkzeugwagen mit 10 ausgestatteten Schaumstoffeinlagen für die Elektrotechnik und mechanische Montagearbeiten
- Enthält über 100 hochwertige Werkzeuge
- Für mehr Zeitersparnis erfüllt der Werkzeugwagen die Prinzipien von 5S und Lean. Durch das leichtere und schnellere Auffinden, Entfernen, Reinigen und Überprüfen der Werkzeuge, spart man bis zu 40 Minuten pro Tag



Werkzeugwagen bestückt


Typ	Artikelbeschreibung	Breite / Tiefe / Höhe (mm)	Gewicht	VPE	Best.-Nr.
Tool Chest Set	Werkzeugwagen bestückt	894 / 525 / 928	85,5 kg	1	2709760000

Übersicht Inhalt Tool Chest Set

	Schaumstoffeinlage Universal groß mehr Informationen auf S.7 Inklusive Ladegerät für den DMS PRO (9007460000)
	Schaumstoffeinlage 16 mm² mehr Informationen auf S.8
	Schaumstoffeinlage Zangen mehr Informationen auf S.8
	Schaumstoffeinlage 50 mm² mehr Informationen auf S.9
	Schaumstoffeinlage Schraubendreher mehr Informationen auf S.9
	Schaumstoffeinlage Maulschlüssel mehr Informationen auf S.10
	Schaumstoffeinlage Knarrenkasten mehr Informationen auf S.10
	Schaumstoffeinlage Tester mehr Informationen auf S.11
	Schaumstoffeinlage Multimeter mehr Informationen auf S.11
	Schaumstoffeinlage Strommesszange mehr Informationen auf S.12

Weidmüller Werkzeugwagen Zubehör


Zusatzausstattung für individuelle Applikationen



Lochwand
Optionale Lochwand an der Rückseite aus Stahlblech mit 4-kant Lochung 10 x10mm.
Maße 640 x 660 mm.



Behälterleiste
Zusätzliche Behälterleiste aus Stahlblech mit Sicherungswinkel und einer Tagkraft von bis zu 15 kg.
Für die Montage an der Lochwand.



Zusatzablage
Bietet eine zusätzliche Nutzfläche von 380 x 310 mm inkl. rutschfester Rillenmatte.



Papierrollenhalter
Der Papierrollenhalter bietet für Rollen mit einem Durchmesser von 400 mm Platz und hat eine Länge von 360 mm.



Spraydosenhalter
Der optionale Spraydosenhalter hat eine Höhe von 70 mm, sowie eine Breite von 380 mm.



Abfallbehälter
Ein zusätzlicher Abfallbehälter ermöglicht die Sauberkeit am Arbeitsplatz mit einer Füllmenge von 14 Liter.



TFT-Monitorhalter
Zur Aufnahme von Flachbildschirmen mit VESA-Grundplatte. 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm Lochbild. Die Halterung ermöglicht eine stufenlose Neigung des Monitors.
Für die Montage auf der Behälterleiste.

Zubehör Werkzeugwagen

Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC LORW	Lochwand	1	2683650000
TC BHLE	Behälterleiste	1	2683660000
TC ZUAL	Zusatzablage	1	2683670000
TC PRHA	Papierrollenhalter	1	2683680000
TC SDHA	Spraydosenhalter	1	2683690000
TC ABFBH	Abfallbehälter	1	2683700000
TC TFTHA	TFT-Monitorhalter	1	2683710000

Schaumstoffeinsätze

Flexibilität durch Baukastenprinzip

Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert bieten sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen:

- Eine große durchgehende Schaumstoffeinlage (600 x 447 mm) mit allen Werkzeugen für die häufigsten Arbeiten im Schaltschrankbau
- Dreigeteilte Schaumstoffeinlagen (200 x 447 mm) bieten höchste Flexibilität bei der individuellen Bestückung des Werkzeugwagens
- Freie Anordnung im Weidmüller Werkzeugwagen möglich
- Ein OR-Code neben jedem Werkzeug führt direkt zum Online-Katalog mit vielen nützlichen Informationen und Anwendungsvideos
- Alle Einsätze sind komplett bestückt und beschriftet oder leer erhältlich

Schaumstoffeinlage Universal groß

Bestückung		
Typ	Artikelbeschreibung	VPE
Weidmüller Kugelschreiber*	Kugelschreiber	1
EDDING 8404*	0,75 mm schwarz	1
Tieflochmarkierer*	inkl. Anspitzer	1
FOLDING RULER	Gliedermaßstab	1
SWIFTY SET	kombiniertes Schraub- und Schneidwerkzeug	1
FRZ S 200	VDE-isolierte Spitzzange mit Schneide 200 mm lang	1
KT 8	Schneidwerkzeug bis 8 mm Außendurchmesser	1
stripax®	Abisolierwerkzeug bis 10 mm²	1
PZ 6 ROTO L	Crimpwerkzeug	1
CTI 6	Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5 - 6 mm²	1
SUPER CUT	Elektronik Seitenschneider	1
AM 16	Abmantelwerkzeug	1
FLEXIMET 5 M	Maßband	1
SLICER 1K	Kunststoffschalenmesser mit Blockierung	1
DMS PRO***/**	Akku - Drehmomentschrauber mit 1/4" Antrieb	1
AKKU DMS PRO**	Akku für DMS PRO	1
SD TO 0,6X3,0	Abgewinkelter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,0	1
BIT E6,3 0,4X2,5X70	Bit mit Schlitzklinge 0,4 x 2,5 x 70	5
BIT E6,3 0,6X3,5X70	Bit mit Schlitzklinge 0,4 x 2,5 x 70	5
BIT E6,3 1,0X5,5X70	Bit mit Schlitzklinge 0,4 x 2,5 x 70	5
BIT E6,3 PZ1X70	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Pozidriv, Gr.1	5
BIT E6,3 PZ2X70	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Pozidriv, Gr.2	5
BIT E6,3 T15 X 70	Bit with T15	5
BIT E6,3 T20 X 70	Bit with T20	5
BIT E6,3 T40 X 70	Bit with T40	5




Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL BIG 1	Schaumstoffeinlage Universal groß	1	2683720000**
TC INL BIG EMPTY 1	Schaumstoffeinlage Universal groß leer	1	2683730000

*nicht einzeln erhältlich
**in Europa verfügbar
***ohne Ladegerät (9007460000)

Schaumstoffeinsätze

Flexibilität durch Baukastenprinzip



Schaumstoffeinlage 16 mm²

Bestückung		
Typ	Artikelbeschreibung	VPE
stripax® 16	Abisolierwerkzeug bis 16 mm²	1
PZ 16	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen bis 16 mm²	1
CST	Abmantelwerkzeug für Koaxidleiter	1
KT 8	Schneidwerkzeug bis 8 mm Außendurchmesser	1
CASSETTE CST BRAUN	Messerkassette 3 Messer 7,5/3,5 mm	1
CASSETTE CST ROT	Messerkassette 2 Messer 6 mm	1
CASSETTE CST BLAU	Messerkassette 2 Messer 6,5 mm	1

Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 1	Schaumstoffeinlage 16mm² + CST	1	2683740000
TC INL THIRD EMPTY 1	Schaumstoffeinlage 16mm² + CST leer	1	2683750000



Schaumstoffeinlage 50 mm²

Bestückung		
Typ	Artikelbeschreibung	VPE
KT 22	Schneidwerkzeug bis 22 mm Außendurchmesser	1
PZ 50	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 25/35/50 mm²	1
AM 25	Abmantelwerkzeug bis 25 mm Außendurchmesser	1
AM 35	Abmantelwerkzeug bis 35 mm Außendurchmesser	1

Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 3	Schaumstoffeinlage 50mm²	1	2683780000
TC INL THIRD EMPTY 3	Schaumstoffeinlage 50 mm² leer	1	2683790000

Schaumstoffeinlage Schraubendreher


Bestückung		
Typ	Artikelbeschreibung	VPE
DMSI MANUELL 0,5-1,7	VDE iso. Drehmomentschraubendreher von 0,5-1,7 Nm	1
WB SI SL 0.4X2.5	VDE iso. Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,4x2,5	1
WB SI SL 0.5X3.0	VDE iso. Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,5x3	1
WB SI SL 0.6X3.5	VDE iso. Wechselklinge für Schlitzschrauben Größe 0,6x3,5	1
WB SI SL 0.8X4.0	VDE iso. Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,8x4	1
WB SI SL 1.0X5.5	VDE iso. Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 1x5,5	1
WB IK SL PZ1	VDE iso. Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PZ, Gr. 1	1
WB IK SL PZ2	VDE iso. Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PZ, Gr. 2	1
WB I SK 2.5	VDE iso. Wechselklinge für Inbusschrauben	1
WB I SK 3	VDE iso. Wechselklinge für Inbusschrauben	1
WB I SK 4	VDE iso. Wechselklinge für Inbusschrauben	1
WB I SK 5	VDE iso. Wechselklinge für Inbusschrauben	1
WB IK SL PH1	VDE iso. Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PH, Gr. 1	1
WB IK SL PH2	VDE iso. Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PH, Gr. 2	1
WB I T10	VDE iso. Wechselklinge für Torxschrauben	1
WB I T15	VDE iso. Wechselklinge für Torxschrauben	1
WB I T20	VDE iso. Wechselklinge für Torxschrauben	1
WB I VK 1	VDE iso. Wechselklinge für Vierkantschrauben	1
WB I VK 2	VDE iso. Wechselklinge für Vierkantschrauben	1
SDI SET SLIM S3.5-6.5/PH1/2	VDE-iso. Schlitz- und Kreuzschlitz-PH-SD-Satz, SlimLine	1

Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 4	Schaumstoffeinlage Schraubendreher	1	2683800000
TC INL THIRD EMPTY 4	Schaumstoffeinlage Schraubendreher leer	1	2683810000

Schaumstoffeinlage Zangen


Bestückung		
Typ	Artikelbeschreibung	VPE
KBZ 180	VDE-isolierte Kombizange 180 mm	1
SE HD 160	VDE-isolierter Seitenschneider 160 mm	1
FRZ S 160	VDE-isolierte Spitzstange 160 mm	1
SK WSD S 1,5-10,0	Sechskantschlüssel 9-teilig	1

Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 2	Schaumstoffeinlage Zangen	1	2683760000
TC INL THIRD EMPTY 2	Schaumstoffeinlage Zangen leer	1	2683770000



Schaumstoffeinsätze

Flexibilität durch Baukastenprinzip



Schaumstoffeinlage Maulschlüssel

Bestückung		
Typ	Artikelbeschreibung	VPE
Maulschlüsselset*	Ring-Maulschlüssel 12-teilig 5,5 - 24 mm	1
PACK HEXA 8-13	Doppelringschlüsselsatz 8 - 13 mm	1
*nicht einzeln erhältlich		

Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 5	Schaumstoffeinlage Maulschlüssel	1	2683820000
TC INL THIRD EMPTY 5	Schaumstoffeinlage Maulschlüssel leer	1	2683830000



Schaumstoffeinlage Tester

Bestückung		
Typ	Artikelbeschreibung	VPE
VT M	Kontaktloser Magnetfeldtester	1
VT LCL	Kontaktloser Spannungstester	1
VT Digi Pro	Zweipoliger Spannungsprüfer	1

Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 7	Schaumstoffeinlage Tester	1	2683860000
TC INL THIRD EMPTY 7	Schaumstoffeinlage Tester leer	1	2683870000



Schaumstoffeinlage Knarrenkasten

Bestückung		
Typ	Artikelbeschreibung	VPE
Screwty Set	für SAI Leitung	1
Knarrenkasten*	1/4 Zoll-Vierkant 35-teilig	1
FleCaFix 11/24	Kabelverschraubungswerkzeug SW 11 - 24	1
FleCaFix 24/36	Kabelverschraubungswerkzeug SW 24 - 36	1
*nicht einzeln erhältlich		

Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 6	Schaumstoffeinlage Knarrenkasten	1	2683840000
TC INL THIRD EMPTY 6	Schaumstoffeinlage Knarrenkasten leer	1	2683850000



Schaumstoffeinlage Multimeter

Bestückung		
Typ	Artikelbeschreibung	VPE
Temphaser	Multimeter	1

Bestelldaten			
Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 8	Schaumstoffeinlage Multimeter	1	2683880000
TC INL THIRD EMPTY 8	Schaumstoffeinlage Multimeter leer	1	2683890000

Schaumstoffeinsätze

Flexibilität durch Baukastenprinzip



Schaumstoffeinlage Strommesszange

Typ	Artikelbeschreibung	VPE
Multimeter C 2606	Digitales Zangenmessgerät	1

Bestelldaten


Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD 9	Schaumstoffeinlage Strommesszange	1	2683900000
TC INL THIRD EMPTY 9	Schaumstoffeinlage Strommesszange leer	1	2683910000

Schaumstoffeinlage Freifeld

Sind neben den Weidmüller Werkzeugen weitere Gegenstände und Kleinteile rutschsicher und ordentlich zu verstauen, bieten die Weidmüller Schaumstoffeinlagen mit 1, 2 oder 3 Freifeldern die ideale Ergänzung. Mit denselben Abmaßen wie die restlichen Dritteleinlagen fügen sie sich harmonisch in das Gesamtbild ein.

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
TC INL THIRD EMPTY 1 FIELD	Schaumstoffeinlage 1 Freifeld	1	2683940000
TC INL THIRD EMPTY 2 FIELDS	Schaumstoffeinlage 2 Freifelder	1	2683950000
TC INL THIRD EMPTY 3 FIELDS	Schaumstoffeinlage 3 Freifelder	1	2683960000



Verbrauchsmaterialien

Die perfekte Ergänzung

Neben dem passenden Werkzeug sollten die geläufigsten Verbrauchsmaterialien ebenfalls direkt am Arbeitsplatz vorrätig sein. Nichts raubt mehr Zeit und Effizienz als ständig weitere Kleinstteile suchen oder beschaffen zu müssen.

Mit den Weidmüller Einsätzen A8-1 CL 55 und A8-2 CL 55 werden Verbrauchsmaterialien im Werkzeugwagen strukturiert geordnet und befinden sich somit im direkten Zugriff.

Eine Auswahl der geläufigsten Artikel mit dem gewohnten hohen Weidmüller Qualitätsanspruch ist hier abgebildet. Eine weitaus umfassendere Auswahl kann in unserem Werkzeug- oder Onlinekatalog gefunden werden.

catalog.weidmueller.com



Einsätze

Bestelldaten

Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Best.-Nr.
EINSATZ A8-1 CL55	L/B/H 79/55/47	1	9028460000
EINSATZ A8-2 CL55	L/B/H 177/55/47	1	9028420000

Aderendhülsen

Bestelldaten

Typ	Ø mm²	AWG	Farbe	VPE	Best.-Nr.
H0,5/14D W	0,5	AWG 20	weiß	500	9019010000
H0,75/14D GR	0,75	AWG 18	grau	500	9019040000
H1,0/14D R	1,0	AWG 17	rot	500	9019080000
H1,5/14D SW	1,5	AWG 16	schwarz	500	9019120000
H2,5/15D BL	2,5	AWG 14	blau	500	9019160000
H4,0/18D GR	4,0	AWG 12	grau	500	9019190000
H6,0/20D GE	6,0	AWG 10	gelb	100	9019220000
H10,0/22D R	10,0	AWG 7	rot	100	9019240000
H16,0/22D BL	16,0	AWG 6	blau	100	9019260000



Zwillingaderendhülsen

Bestelldaten

Typ	Ø mm²	AWG	Farbe	VPE	Best.-Nr.
H0,5/14D ZH W	0,5	AWG 20	weiß	500	9037380000
H0,75/14D ZH GR	0,75	AWG 18	grau	500	9037410000
H1,0/15D ZH R	1,0	AWG 17	rot	500	9037440000
H1,5/16D ZH SW	1,5	AWG 16	schwarz	500	9037470000
H2,5/19D ZH BL	2,5	AWG 14	blau	500	9037500000
H4,0/22D ZH GR	4,0	AWG 12	grau	100	9037530000
H6,0/23D ZH GE	6,0	AWG 10	gelb	100	9037550000
H10,0/24D ZH R	10,0	AWG 7	rot	100	9037570000
H16,0/29D ZH BL	16,0	AWG 6	blau	50	9037590000



Verbrauchsmaterialien

Die perfekte Ergänzung



Isolierter Kabelverbinder

Bestelldaten Ringkabelverbinder				
Typ	Ø mm² Abmessung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LUR 1,5M4 V	0,5 - 1,5 M4	rot	100	9200090000
LUR 2,5M5 V	1,5 - 2,5 M5	blau	100	9200180000
LUR 6M6 V	4 - 6 M6	gelb	100	9200250000

Bestelldaten Gabelkabelverbinder				
Typ	Ø mm² Abmessung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LUS 1,5M4 V	0,5 - 1,5 M4	rot	100	9200310000
LUS 2,5M5 V	1,5 - 2,5 M5	blau	100	9200470000
LUS 6M6 V	4 - 6 M6	gelb	100	9200430000

Bestelldaten Stiftkabelverbinder				
Typ	Ø mm² Abmessung	Farbe	VPE	Best.-Nr.
LUP 1,5R12 V	0,5 - 1,5	rot	100	9200460000
LUP 2,5R12 V	1,5 - 2,5	blau	100	9200470000
LUP 6,0R14 V	4 - 6	gelb	100	9200480000

Kabelbinder

Typ	Beschreibung	Höhe x Breite	Farbe	VPE	Best.-Nr.
CB 98/2.5 BLACK	Kabelverbinder	98 x 2,5 mm	schwarz	100	1697890000
CB 140/3.5 BLACK	Kabelverbinder	140 x 3,5 mm	schwarz	100	1697900000
CB 160/4.5 BLACK	Kabelverbinder	160 x 4,5 mm	schwarz	100	1723560000
CBH 19/19 BLACK	Halter	19 x 19 mm	schwarz	100	1697950000
CBH 27/27 SW	Halter	27 x 27 mm	schwarz	100	1697960000

TM-Hülsen

Bestelldaten				
Typ	Höhe x Breite	Ø - Leiter	VPE	Best.-Nr.
TM 201/18 V0	18 x 5 mm	1,5 - 2,5 mm	100	1798600000
TM 202/18 V0	18 x 5 mm	2 - 4 mm	100	1798530000
TM 203/18 V0	18 x 5 mm	4 - 6 mm	500	1798480000
TM 204/18 V0	18 x 5 mm	6 - 10 mm	500	1806300000

Flexibilität und Individualität

Stellen Sie sich ihren eigenen Weidmüller Werkzeugwagen zusammen

Werkzeugwagen				
Best.-Nr.	Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Bestellung
2683640000	Tool Chest	Werkzeugwagen leer	1	☐

Werkzeugwagen Zubehör				
Best.-Nr.	Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Bestellung
2683650000	TC LORW	Lochwand	1	☐
2683660000	TC BHLE	Behälterleiste	1	☐
2683670000	TC ZUAL	Zusatzablage	1	☐
2683680000	TC PRHA	Papierrollenhalter	1	☐
2683690000	TC SDHA	Spraydosenhalter	1	☐
2683700000	TC ABFBH	Abfallbehälter	1	☐
2683710000	TC TFTA	TFT-Monitorhalter	1	☐

Schaumstoffeinsätze bestückt				
Best.-Nr.	Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Bestellung
2683720000	TC INL BIG 1	Schaumstoffeinlage Universal groß	1	☐
2683740000	TC INL THIRD 1	Schaumstoffeinlage 16 mm² + CST	1	☐
2683760000	TC INL THIRD 2	Schaumstoffeinlage Zangen	1	☐
2683780000	TC INL THIRD 3	Schaumstoffeinlage 50 mm²	1	☐
2683800000	TC INL THIRD 4	Schaumstoffeinlage Schraubendreher	1	☐
2683820000	TC INL THIRD 5	Schaumstoffeinlage Maulschlüssel	1	☐
2683840000	TC INL THIRD 6	Schaumstoffeinlage Knarrenkasten	1	☐
2683860000	TC INL THIRD 7	Schaumstoffeinlage Tester	1	☐
2683880000	TC INL THIRD 8	Schaumstoffeinlage Multimeter	1	☐
2683900000	TC INL THIRD 9	Schaumstoffeinlage Strommesszange	1	☐

Schaumstoffeinsätze unbestückt				
Best.-Nr.	Typ	Artikelbeschreibung	VPE	Bestellung
2683730000	TC INL BIG EMPTY 1	Schaumstoffeinlage Universal groß leer	1	☐
2683750000	TC INL THIRD EMPTY 1	Schaumstoffeinlage 16 mm² + CST leer	1	☐
2683770000	TC INL THIRD EMPTY 2	Schaumstoffeinlage Zangen leer	1	☐
2683790000	TC INL THIRD EMPTY 3	Schaumstoffeinlage 50 mm² leer	1	☐
2683810000	TC INL THIRD EMPTY 4	Schaumstoffeinlage Schraubendreher leer	1	☐
2683830000	TC INL THIRD EMPTY 5	Schaumstoffeinlage Maulschlüssel leer	1	☐
2683850000	TC INL THIRD EMPTY 6	Schaumstoffeinlage Knarrenkasten leer	1	☐
2683870000	TC INL THIRD EMPTY 7	Schaumstoffeinlage Tester leer	1	☐
2683890000	TC INL THIRD EMPTY 8	Schaumstoffeinlage Multimeter leer	1	☐
2683910000	TC INL THIRD EMPTY 9	Schaumstoffeinlage Strommesszange leer	1	☐
2683940000	TC INL THIRD EMPTY 1 FIELD	Schaumstoffeinlage 1 Freifeld	1	☐
2683950000	TC INL THIRD EMPTY 2 FIELDS	Schaumstoffeinlage 2 Freifelder	1	☐
2683960000	TC INL THIRD EMPTY 3 FIELDS	Schaumstoffeinlage 3 Freifelder	1	☐

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.

Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Druckschriften oder in Software, die zu Bestellzwecken dem Kunden übergeben wird, Fehler enthalten sind. Wir sind bemüht, solche Fehler, sobald sie uns bekannt werden, zu korrigieren. Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie auf der Internetseite unseres Gruppenunternehmens, bei dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 14-0
F +49 5231 14-292083
www.weidmueller.de

Persönlichen Support
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/kontakt

Made in Germany

09/2021/TCWM