

Let's connect.

Relaiskoppler und Halbleiterrelais



D-SERIES

DRI/ DRM- Relais KITs



Besonderen Komfort in der Handhabung bieten die DRI/ DRM Relaiskoppler. Die Kits werden komplett montiert und zu 100 % funktionsgeprüft geliefert. Das spart Zeit bei der Montage und reduziert die Anzahl der benötigten Materialnummern.

- Montiertes Kit bestehend aus Relais, Sockel und Haltebügel, inkl. Beschriftungsschild
- 100 % funktionsgeprüft
- 100 % Kontrolle der Spannungsfestigkeit Eingang -/Ausgang
- Optional: Prüftaste mit farblicher Steuerspannungskennzeichnung (AC-Spule: rot / DCSpule: blau) und mechanischer Schaltstellungsanzeige
- Hell leuchtende Status LED (AC-Spule: rot / DC-Spule: grün)

D-SERIES DRI Relais KITs 1 CO (10 A) und 2 CO (5 A)							
Lastseite	Sockel	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
1 CO, 10A	Schraube	2476680000	DRIKIT 24VDC 1CO LD	2476710000	DRIKIT 24VAC 1CO LD	2476730000	DRIKIT 230VAC 1CO LD
1 CO, 10A	PUSH IN	2576220000	DRIKITP 24VDC 1CO LD	2576260000	DRIKITP 24VAC 1CO LD	2576280000	DRIKITP 230VAC 1CO LD
1 CO, 10A/ Prüftaste	Schraube	2476750000	DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB	2476780000	DRIKIT 24VAC 1CO LD/PB	2476800000	DRIKIT 230VAC 1CO LD/PB
1 CO, 10A/ Prüftaste	PUSH IN	2576210000	DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB	2576250000	DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB	2576160000	DRIKITP 230VAC 1CO LD/PB
2 CO, 5A	Schraube	2476820000	DRIKIT 24VDC 2CO LD	2476850000	DRIKIT 24VAC 2CO LD	2476870000	DRIKIT 230VAC 2CO LD
2 CO, 5A	PUSH IN	2576200000	DRIKITP 24VDC 2CO LD	2576240000	DRIKITP 24VAC 2CO LD	2576270000	DRIKITP 230VAC 2CO LD
2 CO, 5A/ Prüftaste	Schraube	2472890000	DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB	2476920000	DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB	2476940000	DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB
2 CO, 5A/ Prüftaste	PUSH IN	2576190000	DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB	2576230000	DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB	2576150000	DRIKITP 230VAC 2CO LD/PB



D-SERIES DRM Relais KITs 2 CO (10 A) und 4 CO (5 A)							
Lastseite	Sockel	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
2 CO, 10A	Schraube	1542360000	DRMKIT 24VDC 2CO LD	1542380000	DRMKIT 24VAC 2CO LD	1542390000	DRMKIT 230VAC 2CO LD
2 CO, 10A	PUSH IN	2576110000	DRMKITP 24VDC 2CO LD	2576070000	DRMKITP 24VAC 2CO LD	2576030000	DRMKITP 230VAC 2CO LD
2 CO, 10A/ Prüftaste	Schraube	1542460000	DRMKIT 24VDC 2CO LD/PB	1542480000	DRMKIT 24VAC 2CO LD/PB	1542490000	DRMKIT 230VAC 2CO LD/PB
2 CO, 10A/ Prüftaste	PUSH IN	2576120000	DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB	2576080000	DRMKITP 24VAC 2CO LD/PB	2576040000	DRMKITP 230VAC 2CO LD/PB
4 CO, 5A	Schraube	1542410000	DRMKIT 24VDC 4CO LD	1542430000	DRMKIT 24VAC 4CO LD	1542450000	DRMKIT 230VAC 4CO LD
4 CO, 5A	PUSH IN	2576130000	DRMKITP 24VDC 4CO LD	2576090000	DRMKITP 24VAC 4CO LD	2576050000	DRMKITP 230VAC 4CO LD
4 CO, 5A/ Prüftaste	Schraube	1542510000	DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB	1542530000	DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB	1542540000	DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB
4 CO, 5A/ Prüftaste	PUSH IN	2576140000	DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB	2576100000	DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB	2576060000	DRMKITP 230VAC 4CO LD/PB



Weitere Artikel finden Sie unter catalogue.weidmueller.com

D-SERIES

DRM- Steckrelais und Zubehör



Die DRM -Relais bieten eine kompakte Bauform mit hoher Schaltleistung. Sie werden als 2- und 4 Wechsler Varianten angeboten.

Weitere Features sind:

- verstärkte Steckkontakte
- optionale Prüftaste (AC rot, DC blau)
- wahlweise mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode.

Dank umfangreichem Zubehör, wie Relaissockel in PUSH IN und Schraubanschlusstechnik, steckbaren Vorbeschaltungen, Querverbindungen sowie Kunststoff-/ Metallhaltebügel sind die Relaiskomponenten in vielfältigen Industrieanwendungen einsetzbar.

D-SERIES DRM Steckrelais 2 CO (10 A) und 4 CO (5 A)						
Lastseite / Vorbeschaltung	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
2 CO, 10A	7760056051	DRM270024	7760056055	DRM270524	7760056058	DRM270730
2 CO, 10A/ LED	7760056060	DRM270024L	7760056064	DRM270524L	7760056067	DRM270730L
2 CO, 10A/LED + Prüftaste	7760056069	DRM270024LT	7760056073	DRM270524LT	7760056076	DRM270730LT
2 CO, 10A/LED + Freilaufdiode	7760056077	DRM270024LD				
4 CO, 5A	7760056079	DRM570024	7760056083	DRM570524	7760056086	DRM570730
4 CO, 5A/ LED	7760056088	DRM570024L	7760056092	DRM570524L	7760056095	DRM570730L
4 CO, 5A/LED + Prüftaste	7760056097	DRM570024LT	7760056101	DRM570524LT	7760056104	DRM570730LT
4 CO, 5A/LED + Freilaufdiode	7760056105	DRM570024LD				



Relaissockel und Zubehör für D-SERIES DRM Steckrelais				
Relaissockel / Zubehör	Schraubanschluss		PUSH IN	
2 CO	7760056263	SCM 2CO ECO	7760056362	SCM 2CO P
4 CO	7760056264	SCM 4CO ECO	7760056363	SCM 4CO P
Haltebügel Kunststoff mit Markiereraufnahme	7760056367 SCM CLIP P			
Haltebügel Metall	7760056108 DRM/DRL CLIP M			
Querverbindung	1132080000	SCM-I QV S	7760056366	SCM/SDI P CC



LED / Schutzmodule für D-SERIES DRI und D-SERIES DRM						
Funktion des Moduls	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
Freilaufdiode	7760056169	RIM 1 6/230VDC				
LED grün + Freilaufdiode	7760056015	RIM 2 6/24VDC				
LED grün			7940018457	RIM 3 6/24VUC	7940018455	RIM 3 110/230VUC
RC-Glied 110...230 V AC 4,7 kΩ / 10 nF					7760056014	RIM 3 110/230VAC
RC-Glied 110...230 V AC 100 Ω / 220 nF					7760056045	RIM 3 110/230VAC LED

Weitere Artikel finden Sie unter catalogue.weidmueller.com

D-SERIES

DRI- Steckrelais und Zubehör



Da die Handhabung in der Praxis eine immer größere Rolle spielt, verfügen die DRI- Relais über besonders stabile Steckkontakte für eine schnelle und sichere Montage.

Die optionale Prüftaste mit farblicher Kodierung und Einrastfunktion, zur Erkennung von Manipulationen, lässt sich werkzeuglos betätigen. Über die großflächige Status-LED wird der Schaltzustand eindeutig angezeigt.

Dank umfangreichem Zubehör, wie Relaissockel in PUSH IN und Schraubanschlusstechnik, steckbaren Vorbeschaltungen, Querverbindungen sowie Kunststoff-/ Metallhaltebügel sind die Relaiskomponenten in vielfältigen Industrieapplikationen einsetzbar.

D-SERIES DRI Steckrelais 1 CO (10A) und 2 CO (5 A)						
Lastseite / Vorbeschaltung	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
1 CO, 1 x 10 A	7760056297	DRI314024	7760056300	DRI314524	7760056302	DRI314730
1 CO, 1 x 10 A/ LED	7760056304	DRI314024L	7760056307	DRI314524L	7760056309	DRI314730L
1 CO, 1 x 10 A/ LED + Prüftaste			7760056318	DRI314524LT	7760056320	DRI314730LT
1 CO, 1 x 10 A/ LED + Freilaufdiode	7760056311	DRI314024LD				
1 CO, 1 x 10 A/ LED + Freilaufdiode + Prüftaste	7760056315	DRI314024LTD				
2 CO, 2 x 5 A	7760056322	DRI424024	7760056325	DRI424524	7760056327	DRI424730
2 CO, 2 x 5 A/ LED	7760056329	DRI424024L	7760056332	DRI424524L	7760056334	DRI424730L
2 CO, 2 x 5 A/ LED + Prüftaste			7760056343	DRI424524LT	7760056345	DRI424730LT
2 CO, 2 x 5 A/ LED + Freilaufdiode	7760056336	DRI424024LD				
2 CO, 2 x 5 A/ LED + Freilaufdiode + Prüftaste	7760056340	DRI424024LTD				



Relaissockel und Zubehör für D-SERIES DRI Steckrelais				
Relaissockel / Zubehör	Schraubanschluss		PUSH IN	
1 CO	7760056350	SDI 1CO	7760056364	SDI 1CO P
2 CO	7760056351	SDI 2CO	7760056365	SDI 2CO P
Haltebügel Kunststoff mit Markiereraufnahme	7760056389 SDI CLIP P			
Haltebügel Metall für Relais ohne Prüftaste	7760056368 SDI CLIP LM			
Haltebügel Metall für Relais mit Prüftaste	7760056390 SDI CLIP HM			
Querverbindung	1132070000	SRC-I QV S	7760056366	SCM/SDI P CC

LED / Schutzmodule für D-SERIES DRI und D-SERIES DRM						
Funktion des Moduls	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
Freilaufdiode	7760056169	RIM 1 6/230VDC				
LED grün + Freilaufdiode	7760056015	RIM 2 6/24VDC				
LED grün			7940018457	RIM 3 6/24VUC	7940018455	RIM 3 110/230VUC
RC-Glied 110...230 V AC 4,7 kΩ / 10 nF					7760056014	RIM 3 110/230VAC
RC-Glied 110...230 V AC 100 Ω / 220 nF					7760056045	RIM 3 110/230VAC LED



Weitere Artikel finden Sie unter catalogue.weidmueller.com

RIDERSERIES

RCI/ RCM RELAIS KITs

Die Relais KITs der RCI- und RCM- Familie bieten besonderen Komfort in der Handhabung. Sie werden mit 1-fach- bis 4-fach Wechsler-Kontakten in Schraub- und PUSH IN Anschluss technik angeboten. Die feststellbare Prüftaste erleichtert Inbetriebnahme und Service.

- Montiertes Kit bestehend aus Relais, Sockel und Haltebügel, inkl. Beschriftungsschild
- 100 % funktionsgeprüft
- 100 % Kontrolle der Spannungsfestigkeit Eingang -/Ausgang
- Optional: Prüftaste mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
- Hell leuchtende Status LED (AC-Spule: rot / DC-Spule: grün)



RIDERSERIES RCI Relais KITs 1CO (16A) und 2CO (8A)							
Lastseite	Socket	24 VDC	24 VAC		230 VAC		
1 CO, 16A	Schraube	8871000000	RCIKIT 24VDC 1CO LED	8871010000	RCIKIT 24VAC 1CO LED	8871020000	RCIKIT 230VAC 1CO LED
1 CO, 16A	PUSH IN	8897120000	RCIKITP 24VAC 1CO LD	8871130000	RCIKITP 24VAC 1CO LED	8897140000	RCIKITP 230VAC 1CO LD
1 CO, 16A / Prüftaste	Schraube	8881580000	RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB	8881590000	RCIKIT 24VAC 1CO LD/PB	8881600000	RCIKIT 230VAC 1CO LD/PB
1 CO, 16A / Prüftaste	PUSH IN	8897190000	RCIKITP 24VDC 1CO LD/PB	8897200000	RCIKITP 24VAC 1CO LD/PB	8897220000	RCIKITP 230VAC 1CO LD/PB
2 CO, 8A	Schraube	8871030000	RCIKIT 24VDC 2CO LED	8871040000	RCIKIT 24VAC 2CO LED	8871050000	RCIKIT 230VAC 2CO LED
2 CO, 8A	PUSH IN	8897150000	RCIKITP 24VDC 2CO LD	8897160000	RCIKITP 24VAC 2CO LD	8897180000	RCIKITP 230VAC 2CO LD
2 CO, 8A / Prüftaste	Schraube	8881610000	RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB	8881620000	RCIKIT 24VAC 2CO LD/PB	8881630000	RCIKIT 230VAC 2CO LD/PB
2 CO, 8A / Prüftaste	PUSH IN	8897230000	RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB	8897240000	RCIKITP 24VAC 2CO LD/PB	8897260000	RCIKITP 230VAC 2CO LD/PB



RIDERSERIES RCM Relais KITs 2 CO (12A)/ 3 CO (10A)/ 4CO (6A)							
Lastseite	Socket	24 VDC	24 VAC		230 VAC		
2 CO, 12 A / Prüftaste	Schraube	8920940000	RCMKIT-I 24VDC 2CO LD	8920950000	RCMKIT-I 24VAC 2CO LD	8920970000	RCMKIT-I 230VAC 2CO LD
2 CO, 12 A / Prüftaste	PUSH IN	8921080000	RCMKITP-I 24VDC 2CO LD	8921090000	RCMKITP-I 24VAC 2CO LD	8921110000	RCMKITP-I 230VAC 2CO LD
3 CO, 10A / Prüftaste	Schraube	8920980000	RCMKIT-I 24VDC 3CO LD	8920990000	RCMKIT-I 24VAC 3CO LD	8921020000	RCMKIT-I 230VAC 3CO LD
4 CO, 6A / Prüftaste	Schraube	8921030000	RCMKIT-I 24VDC 4CO LD	8921040000	RCMKIT-I 24VAC 4CO LD	8921060000	RCMKIT-I 230VAC 4CO LD
4 CO, 6A / Prüftaste	PUSH IN	8921120000	RCMKITP-I 24VDC 4CO LD	8921130000	RCMKITP-I 24VAC 4CO LD	8921150000	RCMKITP-I 230VAC 4CO LD




RIDERSERIES FG Relais mit zwangsgeführten Kontakten			
Lastseite	Socket	24 VDC	
2CO zwangsgeführt, 6A	Schraube	1218410000	RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
2CO zwangsgeführt, 6A	Zugfeder	1218390000	RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG



Weitere Artikel finden Sie unter catalogue.weidmueller.com

TERMSERIES

Relaiskoppler



Mit den kompakten Relaiskopplern der TERMSERIES schalten Sie elektrische Lasten in jeder Anwendung. Dank der kompakten Bauweise von 6,4 bzw. 12,8 mm wird der Einbauraum im Schaltschrank minimiert. Umfangreiches Zubehör, wie steckbare Querverbindungen, Markierungen, Einspeiseklemme und Trennwände komplettieren das Programm TERMSERIES Relaiskoppler bestehend aus, Relais und Sockel mit integrierter Vorschalt elektronik für AC / DC und UC- Steuerspannung:

- mit Schraub- und Zugfederanschluss
- wahlweise AgNi, AgNi 5 µm AU oder AgSnO Kontakte
- 1 Wechsler (6 A oder 16 A) oder 2 Wechsler (8 A)
- wahlweise mit Multispannungseingang 24...230 V AC/DC
- Schutzbeschaltungen im Eingangskreis (Freilaufdiode, RC-Glied)

TERMSERIES – Relaiskoppler 1CO (6A), 1CO (16A), 2CO (8A)									
Lastseite/ Baubreite	Sockel	24 V DC		24...230 V AC DC		24 V AC / DC		230 V AC/ DC	
1 CO, 6 A/ 6,4 mm	Schraube	1122770000	TRS 24VDC 1CO	1122780000	TRS 24VUC 1CO	1122840000	TRS 230VAC RC 1CO	1122850000	TRS 24-230VUC 1CO
1 CO, 6 A/ 6,4 mm	Zugfeder	1122880000	TRZ 24VDC 1CO	1122890000	TRZ 24VUC 1CO	1122950000	TRZ 230VAC RC 1CO	1122970000	TRZ 24-230VUC 1CO
1 CO, 6 A Au/ 6,4 mm	Schraube	1123000000	TRS 24VDC 1CO AU	1123010000	TRS 24VUC 1CO AU	1123080000	TRS 230VAC RC 1CO AU	1123090000	TRS 24-230VUC 1CO AU
1 CO, 6 A Au/ 6,4 mm	Zugfeder	1123120000	TRZ 24VDC 1CO AU	1123130000	TRZ 24VUC 1CO AU	1123200000	TRZ 230VAC RC 1CO AU	1123210000	TRZ 24-230VUC 1CO AU
1 CO, 6 A/ 6,4 mm	Schraube	1984540000	TRS 24VDC 1CO AGSNO	2152940000	TRS 24VUC 1CO AGSNO	2152920000	TRS 230VAC RC 1CO AGSNO	2154970000	TRS 24-230VUC 1CO AGSNO
1 CO, 6 A/ 6,4 mm	Zugfeder	1984550000	TRZ 24VDC 1CO AGSNO	2152970000	TRZ 24VUC 1CO AGSNO	2152930000	TRZ 230VAC RC 1CO AGSNO	2154980000	TRZ 24-230VUC 1CO AGSNO
1 CO, 16A/ 12,8 mm	Schraube	1479680000	TRS 24VDC 1CO 16A	1479690000	TRS 24VUC 1CO 16A	1479760000	TRS 230VAC RC 1CO 16A	1479770000	TRS 24-230VUC 1CO 16A
1 CO, 16A/ 12,8 mm	Zugfeder	1479840000	TRZ 24VDC 1CO 16A	1479850000	TRZ 24VUC 1CO 16A	1479920000	TRZ 230VAC RC 1CO 16A	1479930000	TRZ 24-230VUC 1CO 16A
1 CO, 16A/ 12,8 mm	Schraube	1479780000	TRS 24VDC 1NO HC	spezielles Relais zum Schalten Lasten (80 A@20 ms)				1479790000	TRS 24-230VUC 1NO HC
1 CO, 16A/ 12,8 mm	Zugfeder	1479940000	TRZ 24VDC 1NO HC					1479950000	TRZ 24-230VUC 1NO HC
1 CO, 16A/ 12,8 mm	Schraube	1479810000	TRS 24VDC 1NO HCP	spezielles Relais zum Schalten kapazitiver Lasten (165A, 20ms)				1479830000	TRS 24-230VUC 1NO HCP
1 CO, 16A/ 12,8 mm	Zugfeder	1479970000	TRZ 24VDC 1NO HCP					1479980000	TRZ 24-230VUC 1NO HCP
2 CO, 8 A/ 12,8 mm	Schraube	1123490000	TRS 24VDC 2CO	1123500000	TRS 24VUC 2CO	1123500000	TRS 24VUC 2CO	1123580000	TRS 24-230VUC 2CO
2 CO, 8 A/ 12,8 mm	Zugfeder	1123610000	TRZ 24VDC 2CO	1123620000	TRZ 24VUC 2CO	1123620000	TRZ 24VUC 2CO	1123700000	TRZ 24-230VUC 2CO
2 CO, 8 A Au/ 12,8 mm	Schraube	1123730000	TRS 24VDC 2CO AU	1123740000	TRS 24VUC 2CO AU	1123740000	TRS 24VUC 2CO AU	1123820000	TRS 24-230VUC 2CO AU
2 CO, 8 A Au/ 12,8 mm	Zugfeder	1123850000	TRZ 24VDC 2CO AU	1123870000	TRZ 24VUC 2CO AU	1123870000	TRZ 24VUC 2CO AU	1123940000	TRZ 24-230VUC 2CO AU

TERMSERIES Zubehör						
	Schraubanschluss		Zugfederanschluss			
Einspeiseklemme	1240780000	TXS SUPPLY	1240790000	TXZ SUPPLY		
Trennwand	1240800000 TW TXS/TXZ R3.2					
Markierer	1818400000 WS 10/6 M MC NE WS					
Querverbindung	gelbe Isolierung		rote Isolierung		blaue Isolierung	
2 polig für Baubreite 6,4 mm	1193670000	ZQV 1.5N/R6.4/2 GE	1446090000	ZQV 1.5N/R6.4/2 RT	1446140000	ZQV 1.5N/R6.4/2 BL
10 polig für Baubreite 6,4 mm	1193680000	ZQV 1.5N/R6.4/10 GE	1391640000	ZQV 1.5N/R6.4/10 RT	1390350000	ZQV 1.5N/R6.4/10 BL
19 polig für Baubreite 6,4 mm	1193690000	ZQV 1.5N/R6.4/19 GE	1391610000	ZQV 1.5N/R6.4/19 RT	1391620000	ZQV 1.5N/R6.4/19 BL
10 polig für Baubreite 12,8 mm	1193700000	ZQV 1.5N/R12.8/10 GE	1445950000	ZQV 1.5N/R12.8/10 RT	1445970000	ZQV 1.5N/R12.8/10 BL


Weitere Artikel finden Sie unter catalogue.weidmueller.com

TERMOPTO, TERMSERIES, MICROOPTO, PSSR – Halbleiterrelais, Zeitrelais

TERMOPTO Halbleiterrelais bieten eine kompakte verschleiß- und wartungsfreie Alternative zu elektromechanischen Relais. PUSH IN Anschlusstechnik und steckbare Querverbindungen reduzieren den Verdrahtungsaufwand um > 50%.

Die Variantenvielfalt der TERMSERIES Halbleiterrelais ermöglicht den universelle Einsatz in vielen Applikationen. Umfangreiche Querverbindungsmöglichkeiten, optionaler Multispannungseingang und die Wahl zwischen Schraub- und Zugfederanschluss sind die besonderen Features dieser Produktlinie.

Die MICROOPTO Familie bietet hochwertige Halbleiterrelais für applikations-orientierte Problemlösungen. Internationale Zulassungen ermöglichen den weltweiten Einsatz.



TERMOPTO (Halbleiterrelais im Klemmenformat, Baubreite 6,1 mm)							
Lastseite	Anschlusstechnik	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
5-48VDC / 0,1A	Schraube	8950720000	TOS 24VDC/48VDC 0,1A		TOS 24VAC/48VDC 0,1A	8950850000	TOS 230VAC/48VDC 0,1A
5-48VDC / 0,1A	PUSH IN	8950780000	TOP 24VDC/48VDC 0,1A		TOP 24VAC/48VDC 0,1A	8950890000	TOP 230VAC/48VDC 0,1A
5-48VDC / 0,5A	Schraube	8950920000	TOS 24VDC/48VDC 0,5A		TOS 24VAC/48VDC 0,5A	8951050000	TOS 230VAC/48VDC 0,5A
5-48VDC / 0,5A	PUSH IN	8950980000	TOP 24VDC/48VDC 0,5A		TOP 24VAC/48VDC 0,5A	8951090000	TOP 230VAC/48VDC 0,5A
3-33VDC / 4A	Schraube	1275100000	TOS 24VDC/24VDC 4A				
3-33VDC / 4A	PUSH IN	1254880000	TOP 24VDC/24VDC 4A				
24-230VAC / 0,1A	Schraube	8951120000	TOS 24VDC/230VAC 0,1A		TOS 24VAC/230VAC 0,1A	8951250000	TOS 230VAC/230VAC 0,1A
24-230VAC / 0,1A	PUSH IN	8951180000	TOP 24VDC/230VAC 0,1A		TOP 24VAC/230VAC 0,1A	8951290000	TOP 230VAC/230VAC 0,1A



TERMSERIES (Halbleiterrelais mit steckbaren SSR-Modulen, Baubreite 6,4/ 12,8 mm)							
Lastseite/ Baubreite	Anschlusstechnik	24 VDC		24 VAC		230 VAC	
3-33VDC, 2A/ 6,4 mm	Schraube	1127170000	TOS 24VDC 24VDC2A	1127180000	TOS 24VUC 24VDC2A	1127240000	TOS 230VAC RC 24VDC2A
3-33VDC, 2A/ 6,4 mm	Zugfeder	1127290000	TOZ 24VDC 24VDC2A	1127300000	TOZ 24VUC 24VDC2A	1127370000	TOZ 230VAC RC 24VDC2A
24-230VAC, 1A / 6,4 mm	Schraube	1127410000	TOS 24VDC 230VAC1A	1127420000	TOS 24VUC 230VAC1A	1127480000	TOS 120VAC RC 230VAC1A
24-230VAC, 1A / 6,4 mm	Zugfeder	1127530000	TOZ 24VDC 230VAC1A	1127540000	TOZ 24VUC 230VAC1A	1127610000	TOZ 230VAC RC 230VAC1A
3-33VDC , 5A / 12,8 mm	Schraube	1127630000	TOS 24VDC 24VDC3,5A		1127640000	TOS 24-230VUC 24VDC3,5A	
3-33VDC , 5A / 12,8 mm	Zugfeder	1127650000	TOZ 24VDC 24VDC3,5A		1127670000	TOZ 24-230VUC 24VDC3,5A	
3-33VDC, 3,5A / 12,8 mm	Schraube	1990960000	TOS 24VDC 24VDC5A		1990970000	TOS 24-230VUC 24VDC5A	
3-33VDC, 3,5A / 12,8 mm	Zugfeder	1990980000	TOZ 24VDC 24VDC5A		1990990000	TOZ 24-230VUC 24VDC5A	



MICROOPTO (Halbleiterrelais für spezielle Anwendungen, Schraubanschlusstechnik, Baubreite 6,1 mm)				
5-33VDC / 10A		8937940000	MOS 24VDC/5-33VDC 10A	Schalten induktiver DC-Lasten bis 10A, integrierter Überlastschutz und Meldekontakt
8-30VDC / 2A		8937970000	MOS 24VDC/8-30VDC 2A	Schalten von Magnetventilen bis 2A, integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz
12-300VDC / 1A		8937830000	MOS 24VDC/12-300VDC 1A	Schaltverstärker für DC-Lasten bis 300V, 1 A
20-28VDC / 50mA		8937990000	MOS 12-28VDC 100kHz	Schaltfrequenzen bis zu 100kHz
24VDC / 0,1A		8937920000	MOS 5VTTL/24VDC 0,1A	Eingang 5 V TTL Logik/ Ausgang 24 V DC, 100 mA
5V TTL		8937930000	MOS 12-28VDC/5VTTL	Eingang 12... 28 VDC/ Ausgang 5 V TTL Logik , 50 mA



IT-TIMER (Zeitrelais mit 7 Zeitfunktionen, Schraubanschluss, Baubreite 17,5 mm)			
Ausgang/ VPE	24...48 V DC / 24...230 V AC		
1 CO, 5 A / 1 Stück		2496190000	ITS 24-240VUC 1CO M7C
1CO, 5 A / 10 Stück		2545120000	ITS 24-240VUC M7C PU10



Power-Solid-State-Relais (Halbleiterschütze, Schraubanschluss)						
Ausgang	Ausgangsschalt-verhalten	24 VDC		230 VAC		Bauart/ Montage
12-275VAC / 25A/ 1-phasig	Nullspannungsschaltend	1406200000	PSSR 24VDC/1PH AC 25A	1406220000	PSSR 230VAC/1PH AC 25A	mit montiertem Kühlkörper/ TS 35 Montage
24-510VAC / 35A/ 1-phasig	Nullspannungsschaltend	1406210000	PSSR 24VDC/1PH AC 35A			mit montiertem Kühlkörper/ TS 35 Montage
24-510VAC / 22A/ 1-phasig	Momentanschaltend	2531050000	PSSR 24VDC/1PH AC 22A I			mit montiertem Kühlkörper / TS 35 Montage
24-520VAC / 20A/ 3-phasig	Nullspannungsschaltend	8952130000	PSSR 24VDC/3PH AC 20A	8952140000	PSSR 230VAC/3PH AC 20A	mit montiertem Kühlkörper / TS 35 Montage
24-600VAC / 50A/ 1-phasig	Nullspannungsschaltend	1406240000	PSSR 24VDC/1PH AC50A HP			ohne Kühlkörper/ für Direktmontage
24-600VAC / 75A/ 1-phasig	Nullspannungsschaltend	1406250000	PSSR 24VDC/1PH AC75A HP			ohne Kühlkörper/ für Direktmontage



Weitere Artikel finden Sie unter catalogue.weidmueller.com

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.

Weidmüller GmbH & Co. KG
Ohmstraße 9
32758 Detmold
T 05231 1428 0
F 05231 1428 116
weidmueller@weidmueller.de
www.weidmueller.de

Ihren lokalen Weidmüller Ansprechpartner
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/standorte

Made in Germany