



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002237

认证委托人名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产者名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产企业名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

产品名称和系列、型号、规格

接线端子
ADT 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 17 日 有效期至: 2030 年 09 月 16 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 27 日

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIAs
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002237

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品名称:

接线端子

型号规格:

ADT 2.5 2C* A2T 2.5 DT/DT

ADT 2.5 3C* A2T 2.5 DT/FT

ADT 2.5 4C* A2T 4 DT-FT

ADT 4 2C* A2T 4 DT-FT-PE

AAP21 4 DT*

选配附件:

挡板 AEP*

固定块 AEB 35 SC/1*

导轨 TS 35/...

横联件 ZQV *N/**

注: *与防爆性能不相关。

防爆标志:

Ex ec IIC Gc

电气参数:

产品型号	电压(V)	电流(A)	电阻(mΩ)
ADT 2.5 2C*	400	18	1.4
ADT 2.5 3C*	400	18	1.5
ADT 2.5 4C*	400	18	1.5
ADT 4 2C*	400	18.5	1.2
AAP21 4 DT*	250	19	1.3
A2T 2.5 DT/DT	400	16	/
A2T 2.5 DT/FT	400	16	/
A2T 4 DT-FT	250	20	/
A2T 4 DT-FT-PE	250	20	/
选配附件			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准:

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002237

证书附页：第 2 页 共 2 页

挡板 AEP*	/	/	/
固定块 AEB 35 SC/1*	/	/	/
导轨 TS 35/...	/	/	/
横联件 ZQV *N/**	/	/	/

相关报告编号：

2023S17402-011062

使用条件：

1.使用工作温度：-60℃~+130℃。

2.特殊（限制）使用条件：

1)对于爆炸性气体环境，端子应安装在经认证的防护等级为 IP54 的外壳内。
对于可燃性粉尘环境，端子应安装在经认证的防爆型式为“t”的外壳内（符合 GB/T 3836.31）。

2)外壳的结构应能阻挡所有的日光和紫外线影响接线端子。

3)应对温度组别 T6...T1 进行热评估。在任何条件下，接线端子的任何部分都不得超过 130℃。

4)有关产品的详细信息，请参阅“安装人员须知 NTP”。

5)不得使用手动切割的横联件和带有空白端的横联件。

6)导线的绝缘材料应满足温度要求。

7)当与其他系列和尺寸接线端子接合使用，或者使用其他附件时，则应满足合适的爬电距离和电气间隙。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

邵华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002249

认证委托人名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产者名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产企业名称及地址

Weidmüller Interface Romania S. R. L.
Tautii Magheraus Str. 66 Nr. 8, jud. Maramures 437345 Tautii Magheraus
Romania

产品名称和系列、型号、规格

接线端子
ADT 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 17 日 有效期至: 2030 年 09 月 16 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 27 日

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIAs
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002249

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品名称：

接线端子

型号规格：

ADT 2.5 2C* A2T 2.5 DT/DT

ADT 2.5 3C* A2T 2.5 DT/FT

ADT 2.5 4C* A2T 4 DT-FT

ADT 4 2C* A2T 4 DT-FT-PE

AAP21 4 DT*

选配附件：

挡板 AEP*

固定块 AEB 35 SC/1*

导轨 TS 35/...

横联件 ZQV *N/**

注：*与防爆性能不相关。

防爆标志：

Ex ec IIC Gc

电气参数：

产品型号	电压(V)	电流(A)	电阻(mΩ)
ADT 2.5 2C*	400	18	1.4
ADT 2.5 3C*	400	18	1.5
ADT 2.5 4C*	400	18	1.5
ADT 4 2C*	400	18.5	1.2
AAP21 4 DT*	250	19	1.3
A2T 2.5 DT/DT	400	16	/
A2T 2.5 DT/FT	400	16	/
A2T 4 DT-FT	250	20	/
A2T 4 DT-FT-PE	250	20	/
选配附件			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITI **AS**
Worldwide Access

批 准：

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002249

证书附页：第 2 页 共 2 页

挡板 AEP*	/	/	/
固定块 AEB 35 SC/1*	/	/	/
导轨 TS 35/...	/	/	/
横联件 ZQV *N/**	/	/	/

相关报告编号：

2023S17402-011070

使用条件：

1.使用工作温度：-60℃~+130℃。

2.特殊（限制）使用条件：

1)对于爆炸性气体环境，端子应安装在经认证的防护等级为 IP54 的外壳内。
对于可燃性粉尘环境，端子应安装在经认证的防爆型式为“t”的外壳内（符合 GB/T 3836.31）。

2)外壳的结构应能阻挡所有的日光和紫外线影响接线端子。

3)应对温度组别 T6...T1 进行热评估。在任何条件下，接线端子的任何部分都不得超过 130℃。

4)有关产品的详细信息，请参阅“安装人员须知 NTP”。

5)不得使用手动切割的横联件和带有空白端的横联件。

6)导线的绝缘材料应满足温度要求。

7)当与其他系列和尺寸接线端子接合使用，或者使用其他附件时，则应满足合适的爬电距离和电气间隙。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司