



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002239

认证委托人名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产者名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产企业名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

产品名称和系列、型号、规格

接线端子
APGTB 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 09 月 17 日 有效期至:2030 年 09 月 16 日

首次发证日期:2020 年 09 月 27 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIAs
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002239

证书附页：第 1 页 共 3 页

产品名称：

接线端子

型号规格：

APGTB 系列（具体型号规格见电气参数表）

防爆标志：

Ex ec IIC Gc

电气参数：

产品型号	电压(V)	电流(A)	电阻(mΩ)
APGTB 2.5 2T 4C/2*	800	20	1.7
APGTB 2.5 2T FT-PE 4C/2*	800	20	1.7
APGTB 2.5 2T PE 4C/2*	/	/	1.8
APGTB 2.5 2T VL 4C/2*	800	20	1.7
APGTB 2.5 FT 2C/1*	800	20	0.4
APGTB 2.5 PE 2C/1*	/	/	1.6
APGTB 2.5 FT 3C/1*	800	24	1.6
APGTB 2.5 PE 3C/1*	/	/	1.3
APGTB 2.5 FT 4C/2*	800	24	1.7
APGTB 2.5 PE 4C/2*	/	/	1.6
APGTB 1.5 FT 2C/1*	500	17.5	2.9
APGTB 1.5 PE 2C/1*	/	/	1.8
APGTB 1.5 FT 3C/1*	500	17.5	1.8
APGTB 1.5 PE 3C/1*	/	/	2.0
APGTB 1.5 FT 4C/2*	500	17.5	1.9
APGTB 1.5 PE 4C/2*	/	/	2.1
APGTB 1.5 2T 4C/2*	500	17.5	1.6
APGTB 1.5 2T FT-PE 4C/2*	500	17.5	1.9
APGTB 1.5 2T PE 4C/2*	/	/	2.1
APGTB 1.5 2T VL 4C/2*	500	17.5	0.4

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAs
Worldwide Access

批准：

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002239

证书附页：第 2 页 共 3 页

选配附件			
挡板	AEP*	/	/
固定块	AEB 35 SC/1	/	/
导轨	TS 35/...	/	/
插头	APG */1* APG */2* APG */3* APG */4* APG */5* APG */6* APG */7* APG */8* APG */9* APG */10* APG */L* APG */MI* APG */R* APG */5-3BG-BL-GNYL APG */4-3BG-GNYL APG */3-BG-BL-GNYL	/	/
横联件	ZQV **/**	/	/
锁定附件	ZVR ZP* APGLE *	/	/

注：*与防爆性能不相关

相关报告编号：

2023S17402-011066

使用条件：

1.使用工作温度：-60℃~+130℃

2.特殊（限制）使用条件：

1) 对于爆炸性气体环境，端子应安装在经认证的防护等级为 IP54 的外壳内。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAs
Worldwide Access

批准：

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002239

证书附页: 第 3 页 共 3 页

对于可燃性粉尘环境, 端子应安装在经认证的防爆型式为“t”的外壳内 (符合 GB/T 3836.31)。

2) 外壳的结构应能阻挡所有的日光和紫外线影响接线端子。

3) 应对温度组别 T6...T1 进行热评估。在任何条件下, 接线端子的任何部分都不得超过 130°C。

4) 有关产品的详细信息, 请参阅“安装人员须知 NTI”。

5) 不得使用手动切割的横联件和带有空白端的横联件。

6) 导线的绝缘材料应满足温度要求。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准:

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002250

认证委托人名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产者名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产企业名称及地址

Weidmüller Interface Romania S. R. L.
Tautii Magheraus Str. 66 Nr. 8, jud. Maramures 437345 Tautii Magheraus
Romania

产品名称和系列、型号、规格

接线端子
APGTB 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 09 月 17 日 有效期至:2030 年 09 月 16 日

首次发证日期:2020 年 09 月 27 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIAs
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002250

证书附页：第 1 页 共 3 页

产品名称：

接线端子

型号规格：

APGTB 系列（具体型号规格见电气参数表）

防爆标志：

Ex ec IIC Gc

电气参数：

产品型号	电压(V)	电流(A)	电阻(mΩ)
APGTB 2.5 2T 4C/2*	800	20	1.7
APGTB 2.5 2T FT-PE 4C/2*	800	20	1.7
APGTB 2.5 2T PE 4C/2*	/	/	1.8
APGTB 2.5 2T VL 4C/2*	800	20	1.7
APGTB 2.5 FT 2C/1*	800	20	0.4
APGTB 2.5 PE 2C/1*	/	/	1.6
APGTB 2.5 FT 3C/1*	800	24	1.6
APGTB 2.5 PE 3C/1*	/	/	1.3
APGTB 2.5 FT 4C/2*	800	24	1.7
APGTB 2.5 PE 4C/2*	/	/	1.6
APGTB 1.5 FT 2C/1*	500	17.5	2.9
APGTB 1.5 PE 2C/1*	/	/	1.8
APGTB 1.5 FT 3C/1*	500	17.5	1.8
APGTB 1.5 PE 3C/1*	/	/	2.0
APGTB 1.5 FT 4C/2*	500	17.5	1.9
APGTB 1.5 PE 4C/2*	/	/	2.1
APGTB 1.5 2T 4C/2*	500	17.5	1.6
APGTB 1.5 2T FT-PE 4C/2*	500	17.5	1.9
APGTB 1.5 2T PE 4C/2*	/	/	2.1
APGTB 1.5 2T VL 4C/2*	500	17.5	0.4

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITI **AS**
Worldwide Access

批 准：

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002250

证书附页：第 2 页 共 3 页

选配附件			
挡板	AEP*	/	/
固定块	AEB 35 SC/1	/	/
导轨	TS 35/...	/	/
插头	APG */1* APG */2* APG */3* APG */4* APG */5* APG */6* APG */7* APG */8* APG */9* APG */10* APG */L* APG */MI* APG */R* APG */5-3BG-BL-GNYL APG */4-3BG-GNYL APG */3-BG-BL-GNYL	/	/
横联件	ZQV **/**	/	/
锁定附件	ZVR ZP* APGLE *	/	/

注：*与防爆性能不相关

相关报告编号：

2023S17402-011071

使用条件：

1.使用工作温度：-60℃~+130℃

2.特殊（限制）使用条件：

1) 对于爆炸性气体环境，端子应安装在经认证的防护等级为 IP54 的外壳内。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002250

证书附页: 第 3 页 共 3 页

对于可燃性粉尘环境, 端子应安装在经认证的防爆型式为“t”的外壳内 (符合 GB/T 3836.31)。

2) 外壳的结构应能阻挡所有的日光和紫外线影响接线端子。

3) 应对温度组别 T6…T1 进行热评估。在任何条件下, 接线端子的任何部分都不得超过 130°C。

4) 有关产品的详细信息, 请参阅“安装人员须知 NTI”。

5) 不得使用手动切割的横联件和带有空白端的横联件。

6) 导线的绝缘材料应满足温度要求。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准:

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司