



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002501

认证委托人名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产者名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产企业名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

产品名称和系列、型号、规格

接线端子

端子: WFF 系列, 附件: WTW 系列, WEW 系列, WQL 系列, WZAF 系列, WAH 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 17 日 有效期至: 2030 年 09 月 16 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 29 日

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIAs
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002501

证书附页: 第 1 页 共 4 页

产品名称:

接线端子

型号规格:

WFF 35, WFF 35/AH, WFF 70, WFF 70/AH, WFF 120, WFF 120/AH,
WFF185, WFF185/A H, WFF 300, WFF 300/AH, WAH 35, WAH 70, WAH
120, WAH 185/300, WTW WFF 35, WTW WFF 70, WTW WFF 120, WTW
WFF 185, WTW WFF 185/300, WEW 35/1, WQL 2 WFF35, WQL 2
WFF70, WQL 2 WFF120, WQL 2 WFF185, WQL 2 WFF300, WZAF 35,
WZAF 70, WZAF 120, WZAF 185, WZAF 300

防爆标志:

Ex eb IIC Gb

电气参数:

型号	额定电 压(V)	额定 电流 (A)	端子电阻 (uΩ)顶部/ 底部	额定截 面 (mm ²)	电缆压 接片类 型	单根导线 导体面积 (mm ²)	2 根导线 导体面积 (mm ²)
WFF35	1100	125	43	35	DIN 46234 DIN 46235	2.5-35	2.5-35
WFF35/AH	1100	125	43	35	DIN 46234 DIN 46235	2.5-35	2.5-35
WFF70	1100	192	32	70	DIN 46234 DIN 46235	2.5-70	2.5-70

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITI **AS**
Worldwide Access

批 准:

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002501

证书附页：第 2 页 共 4 页

WFF70/AH	1100	192	32	70	DIN 46234 DIN 46235	2.5-70	2.5-70
WFF120	1100	269	28	120	DIN 46234 DIN 46235	6-120	6-120
WFF120/AH	1100	269	28	120	DIN 46234 DIN 46235	6-120	6-120
型号	额定电 压(V)	额定 电流 (A)	端子电阻 ($\mu\Omega$)顶部/ 底部	额定截 面 (mm^2)	电缆压 接片类 型	单根导线 导体面积 (mm^2)	2 根导线 导体面积 (mm^2)
WFF185	1100	353	28	185	DIN 46234 DIN 46235	10-185	10-185
WFF185/AH	1100	353	28	185	DIN 46234 DIN 46235	10-185	10-185
WFF300	1100	520	20	300	DIN 46234 DIN 46235	25-300	25-300
WFF300/AH	1100	520	20	300	DIN 46234 DIN 46235	25-300	25-300
WAH 35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准：

邵新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002501

证书附页：第 3 页 共 4 页

WAH 70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WAH 120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WAH 185/300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 185	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 185/300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WEW 35/1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF35	N/A	125	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
型号	额定电压(V)	额定电流(A)	端子电阻(uΩ)顶部/底部	额定截面(mm ²)	电缆压接片类型	单根导线导体面积(mm ²)	2根导线导体面积(mm ²)
WQL 2 WFF70	N/A	192	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF120	N/A	269	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF185	N/A	353	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF300	N/A	520	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WZAF 35	690	10	N/A	2.5	N/A	1.5-2.5	N/A
WZAF 70	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A
WZAF 120	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A
WZAF 185	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

邵新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002501

证书附页：第 4 页 共 4 页

WZAF 300	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A
----------	------	----	-----	---	-----	-------	-----

相关报告编号：

2022S17402-010177、2020S17402-001799

使用条件：

特殊（限制）使用条件：

- 1) 产品为 Ex 元件，不能单独使用，当合并入 Ex 设备时需附加考虑。
- 2) 使用工作温度范围：-60℃~+100℃。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002629

认证委托人名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产者名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产企业名称及地址

魏德米勒电联接(苏州)有限公司
江苏省苏州高新区石林路58号

产品名称和系列、型号、规格

接线端子

端子: WFF 系列, 附件: WTW 系列, WEW 系列, WQL 系列, WZAF 系列,
WAH 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 22 日 有效期至: 2030 年 09 月 21 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 30 日

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIAs
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002629

证书附页: 第 1 页 共 4 页

产品名称:

接线端子

型号规格:

WFF 35, WFF 35/AH, WFF 70, WFF 70/AH, WFF 120, WFF 120/AH,
WFF185, WFF185/A H, WFF 300, WFF 300/AH, WAH 35, WAH 70, WAH
120, WAH 185/300, WTW WFF 35, WTW WFF 70, WTW WFF 120, WTW
WFF 185, WTW WFF 185/300, WEW 35/1, WQL 2 WFF35, WQL 2
WFF70, WQL 2 WFF120, WQL 2 WFF185, WQL 2 WFF300, WZAF 35,
WZAF 70, WZAF 120, WZAF 185, WZAF 300

防爆标志:

Ex eb IIC Gb

电气参数:

型号	额定 电压 (V)	额定 电流 (A)	端子电 阻(uΩ) 顶部/底 部	额定 截面 (mm ²)	电缆压 接片类 型	单根导 线导体 面积 (mm ²)	2 根 导线 导体 面积 (mm ²)
WFF35	1100	125	43	35	DIN 46234 DIN 46235	2.5-35	2.5-35
WFF35/AH	1100	125	43	35	DIN 46234 DIN 46235	2.5-35	2.5-35

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITI **AS**
Worldwide Access

批 准:

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002629

证书附页：第 2 页 共 4 页

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	端子电阻(uΩ) 顶部/底部	额定截面 (mm ²)	电缆压接片类型	单根导线导体面积 (mm ²)	2 根导线导体面积 (mm ²)
WFF70	1100	192	32	70	DIN 46234 DIN 46235	2.5-70	2.5-70
WFF70/AH	1100	192	32	70	DIN 46234 DIN 46235	2.5-70	2.5-70
WFF120	1100	269	28	120	DIN 46234 DIN 46235	6-120	6-120
WFF120/AH	1100	269	28	120	DIN 46234 DIN 46235	6-120	6-120
WFF185	1100	353	28	185	DIN 46234 DIN 46235	10-185	10-185
WFF185/AH	1100	353	28	185	DIN 46234 DIN 46235	10-185	10-185

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAs
Worldwide Access

批准：

邵华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002629

证书附页：第 3 页 共 4 页

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	端子电阻(uΩ) 顶部/底部	额定截面 (mm ²)	电缆压接片类型	单根导线导体面积 (mm ²)	2 根导线导体面积 (mm ²)
WFF300	1100	520	20	300	DIN 46234 DIN 46235	25-300	25-300
WFF300/AH	1100	520	20	300	DIN 46234 DIN 46235	25-300	25-300
WAH 35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WAH 70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WAH 120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WAH 185/300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 185	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 185/300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WEW 35/1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF35	N/A	125	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

邵华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002629

证书附页：第 4 页 共 4 页

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	端子电阻(uΩ) 顶部/底部	额定截面 (mm ²)	电缆压接片类型	单根导线导体面积 (mm ²)	2 根导线导体面积 (mm ²)
WQL 2 WFF70	N/A	192	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF120	N/A	269	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF185	N/A	353	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF300	N/A	520	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WZAF 35	690	10	N/A	2.5	N/A	1.5-2.5	N/A
WZAF 70	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A
WZAF 120	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A
WZAF 185	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A
WZAF 300	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A

相关报告编号：

2022S17402-010181、2020S17402-003005

使用条件：

特殊（限制）使用条件：

- 1) 产品为 Ex 元件，不能单独使用，当合并入 Ex 设备时需附加考虑。
- 2) 使用工作温度范围：-60°C~+100°C。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITI **AS**
Worldwide Access

批准：

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313002630

认证委托人名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产者名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产企业名称及地址

Weidmüller Lanškroun s.r.o
Dobrovského 1115 563 01 Lanškroun Tschechien

产品名称和系列、型号、规格

接线端子

端子: WFF 系列, 附件: WTW 系列, WEW 系列, WQL 系列, WZAF 系列, WAH 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 17 日 有效期至: 2030 年 09 月 16 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 30 日

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIAs
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002630

证书附页：第 1 页 共 4 页

产品名称：

接线端子

型号规格：

WFF 35, WFF 35/AH, WFF 70, WFF 70/AH, WFF 120, WFF 120/AH, WFF185, WFF185/A H, WFF 300, WFF 300/AH, WAH 35, WAH 70, WAH 120, WAH 185/300, WTW WFF 35, WTW WFF 70, WTW WFF 120, WTW WFF 185, WTW WFF 185/300, WEW 35/1, WQL 2 WFF35, WQL 2 WFF70, WQL 2 WFF120, WQL 2 WFF185, WQL 2 WFF300, WZAF 35, WZAF 70, WZAF 120, WZAF 185, WZAF 300

防爆标志：

Ex eb IIC Gb

电气参数：

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	端子电阻(uΩ) 顶部/底部	额定截面 (mm ²)	电缆压接片类型	单根导线导体面积 (mm ²)	2 根导线导体面积 (mm ²)
WFF35	1100	125	43	35	DIN 46234 DIN 46235	2.5-35	2.5-35
WFF35/AH	1100	125	43	35	DIN 46234 DIN 46235	2.5-35	2.5-35
WFF70	1100	192	32	70	DIN 46234	2.5-70	2.5-70

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITI **AS**
Worldwide Access

批准：

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002630

证书附页：第 2 页 共 4 页

					DIN 46235		
WFF70/AH	1100	192	32	70	DIN 46234 DIN 46235	2.5-70	2.5- 70
WFF120	1100	269	28	120	DIN 46234 DIN 46235	6-120	6-120
WFF120/AH	1100	269	28	120	DIN 46234 DIN 46235	6-120	6-120
型号	额定 电压 (V)	额定 电流 (A)	端子电 阻(uΩ) 顶部/ 底部	额定 截面 (mm ²)	电缆压 接片类 型	单根导 线导体 面积 (mm ²)	2 根 导线 导体 面积 (mm ²)
WFF185	1100	353	28	185	DIN 46234 DIN 46235	10-185	10- 185
WFF185/AH	1100	353	28	185	DIN 46234 DIN 46235	10-185	10- 185
WFF300	1100	520	20	300	DIN 46234 DIN 46235	25-300	25- 300

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准：

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002630

证书附页：第 3 页 共 4 页

WFF300/AH	1100	520	20	300	DIN 46234 DIN 46235	25-300	25- 300
WAH 35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WAH 70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WAH 120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WAH 185/300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 185	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WTW WFF 185/300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WEW 35/1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF35	N/A	125	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
型号	额定 电压 (V)	额定 电 流 (A)	端子电 阻(uΩ) 顶部/ 底部	额定 截面 (mm ²)	电缆压 接片类 型	单根导 线导体 面积 (mm ²)	2 根 导线 导体 面积 (mm ²)
WQL 2 WFF70	N/A	192	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF120	N/A	269	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF185	N/A	353	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WQL 2 WFF300	N/A	520	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
WZAF 35	690	10	N/A	2.5	N/A	1.5-2.5	N/A
WZAF 70	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A
WZAF 120	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITI **AS**
Worldwide Access

批 准：

邵新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313002630

证书附页：第 4 页 共 4 页

WZAF 185	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A
WZAF 300	1100	16	N/A	6	N/A	1.5-6	N/A

相关报告编号：

2022S17402-010180、2020S17402-003006

使用条件：

特殊（限制）使用条件：

- 1) 产品为 Ex 元件，不能单独使用，当合并入 Ex 设备时需附加考虑。
- 2) 使用工作温度范围：-60°C~+100°C。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司