

Leiter- und Kabelkennzeichnung für die Transportindustrie

Damit Ihre Prozesse wie auf Schienen rollen

WORKPLACE
SOLUTIONS

Markieren mit System für optimierte Prozesse

Unser abgestimmtes Gesamtsystem



Für den fehlerfreien Betrieb und die sichere Wartung von Industrieanlagen ist die professionelle und Normgerechte industrielle Markierung nach IEC 60204-1 eine Grundvoraussetzung. Weidmüller nennt das „Markieren mit System“ und bietet Ihnen mehr als die Norm: ein perfekt aufeinander abgestimmtes Produktspektrum für optimierte Prozesse.



Ihr Markierungsbedarf


Sie erwarten von einem Markierungssystem vor allem, dass es die Konfiguration Ihrer Komponenten übersichtlich darstellt. Dazu gehören für Sie ein präzises Druckbild ebenso wie komfortables Handling und die zweifelsfreie Einsatzfähigkeit im industriellen Umfeld. Bei der Dateneingabe und -verwaltung soll die Software Sie bestmöglich unterstützen. Bei der Ausgabe der Markierer soll die Geschwindigkeit zu Ihrem Bedarf passen.



Software



Intuitiv bedienbar und auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Daten einfach importieren, editieren und verwalten mit der M-Print® PRO Software.



Markierer

Zielführende Lösungen für sämtliche Anwendungszwecke rund um den Schaltschrank. Vom Schrumpfschlauch bis zum Metallmarkierer.



Drucker

Laser-, Tinte- oder Thermotransfer. Industrielle Drucksysteme für alle Anforderungen. Bedarfsgerecht und zukunftsorientiert ausgelegt auf Ihr Anforderungsprofil.



Sie benötigen Markierungssysteme für unterschiedlichste Applikationen? Unsere All-in-one-Lösungen denken mit und beweisen echte Zukunftsfähigkeit: Komfortable Datenorganisation, intelligente Funktionen und Normgerechte Markierung machen unsere Systeme einmalig.



Das Markierungsergebnis

Markierungssysteme von Weidmüller werden Sie begeistern. Wir bieten Ihnen nicht nur eine lückenlos komfortable Prozesskette von der Eingabe Ihrer Daten bis zum sofort einsatzfähigen Markierer für Ihre individuelle Schaltschrankkonfiguration. Unsere Markierungslösungen orientieren sich bereits heute an den kommenden Anforderungen der fortschreitenden Automatisierung. Das ist mehr als State of the Art!

Kommunikation. Leistung. Qualität.

PrintJet CONNECT



Ihre direkte Verbindung zum optimalen Markierungsprozess

Der PrintJet CONNECT ist die konsequente Weiterentwicklung unserer vielfach bewährten PrintJet-Serie. Ausgerichtet auf die vielfältigen Anforderungen in Industrie und Schaltschrankbau verbindet er höchste Prozess- und Kosteneffizienz mit intelligenter Vernetzung und vollständiger Datendurchgängigkeit. So können Sie z.B. vorhandene Daten direkt für die Beschriftung nutzen – für effizientere Arbeit bei minimaler Fehlerquote.

Der PrintJet CONNECT ist Teil des Weidmüller Markierungssystems bestehend aus Software, Markierern und Druckern. Er verfügt über einen langlebigen Industriedruckkopf und wurde besonders auf hohe Arbeitsgeschwindigkeit und große Durchsatzleistung hin optimiert.

Der PrintJet CONNECT eignet sich für alle Kunststoff- oder Metallmarkierer der MultiCard- bzw. MetalliCard-Familie und erzielt auf allen Medien brillante Druckergebnisse mit hoher Beständigkeit.

Ihre besonderen Vorteile:

- Flexible Verbindungsmöglichkeiten
- Einfache Funktionsüberwachung am Gerät
- Hoher Automatisierungsgrad dank Magazinkapazität für 50 MutiCards
- Langlebige und robuste Markierer dank thermischer Fixierung
- Benutzerfreundlichkeit dank des intuitiven Touchdisplays
- Einsetzbar als Stand-Alone Lösung



Typ	Best.-Nr.
PRINTJET CONNECT	2715590000

Die kompakten Alleskönner

Thermotransferdrucker MultiMark



Die Drucker, die Sie für Ihre Markierungsaufgaben brauchen

Der THM MultiMark und THM MultiMark Plus sind kompakt und modular konstruierte Thermotransferdrucker, die ihre Vorzüge angesichts der Vielfältigkeit der potenziellen Einsatzgebiete voll ausspielen. Die integrierte Schneid- und Perforationsoption ermöglicht die flexible Einteilung der Endlosmaterialien in beliebige Längen – eine spürbare Arbeitserleichterung beim Zuschnitt und der Zuordnung zur jeweiligen Beschriftung.

Die Drucker bearbeiten Markierer und Etiketten aus der MultiMark-Familie ebenso wie Endlosmaterialien, Gewebe- und Polyesteretiketten, Schrumpfschläuche sowie SPS-Etiketten. Die Bedruckung von rastbaren Verbindermarkierern wird über eine separate Druckwalze umgesetzt, die in nur 30 Sekunden gewechselt werden kann.

Ein weiteres Plus: Die Geräte lassen sich dank des intuitiv bedienbaren Touchdisplays und der verständlichen Statusanzeigen – in 22 Sprachen – sehr einfach bedienen. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht stellen zudem sicher, dass die Drucker wirklich überall genutzt werden, z. B. als mobiler Drucker für Ihre Aufträge vor Ort.

Ihre besonderen Vorteile:

- Ideal für kleine und mittlere Druckvolumina
- Nahezu wartungsfrei dank Thermotransfer-Technologie
- Hoher Output von 250 Dekafix-Markierern/Min
- Flexibilität dank modularer Perforations- und Schneideinheit
- Die Druckwalze kann in 30 Sek. gewechselt werden
- Gute Lesbarkeit (Auflösung: 300 dpi)



Typ	Best.-Nr.
THM MULTIMARK	2599430000
THM MULTIMARK PLUS	2599440000


Kabelmarkierer SFX-VT - Verkehrstechnik

Technische Daten

Werkstoff	Temperaturbereich	Brandklasse gem. UL 94	Kleber	Best.-Nr.	Typ
Polylefin	-55...105 °C	HB		2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe / Breite	Schriftfeld	VPE
2621460000	SFX-VT 9/24 MM GE	●	gelb	26 / 15 mm	23,5 x 9 mm	1000
2621470000	SFX-VT 9/24 MM WS	○	weiß	26 / 15 mm	23,5 x 9 mm	1000
2799320000	SFX-VT 9/24 MM BL	●	blau	26 / 15 mm	23,5 x 9 mm	1000
2799310000	SFX-VT 9/24 MM RT	●	rot	26 / 15 mm	23,5 x 9 mm	1000
2621440000	SFX-VT 11/60 MM GE	●	gelb	60 / 13 mm	10,5 x 44 mm	1000
2621450000	SFX-VT 11/60 MM WS	○	weiß	60 / 13 mm	10,5 x 44 mm	1000



THM WriteOn

Technische Daten

Werkstoff	Temperaturbereich	Brandklasse gem. UL 94	Kleber	Best.-Nr.	Typ
Polyesterfilm	-40...150 °C	V-0	Polyacrylatkleber	2005070000	RIBBON MM 110/360 SW

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe	Breite	VPE
1856630000	THM WO 12/18 GE	●	gelb	12 mm	18 mm	1
1856640000	THM WO 12/18 WS	○	weiß	12 mm	18 mm	1
2621530000	THM WO 14/22 WS	○	weiß	14 mm	22 mm	5000
1429450000	THM WO 15/140 WS	○	weiß	15 mm	140 mm	1
1429440000	THM WO 15/70 WS	○	weiß	15 mm	70 mm	1
1774380000	THM WO 17.8/34 WS	○	weiß	17,8 mm	33,9 mm	1
2621500000	THM WO 20/32 WS	○	weiß	20 mm	32 mm	3000
2004970000	THM WO 24.5/100 WS	○	weiß	25,4 mm	100 mm	2000
1109130000	THM WO 24.5/62 WS	○	weiß	24,5 mm	62 mm	1
2621520000	THM WO 24/69 WS	○	weiß	24 mm	69 mm	1000
2621510000	THM WO 25/37 WS	○	weiß	25 mm	37 mm	2500
1109140000	THM WO 25.4/95.2 WS	○	weiß	25,4 mm	95,2 mm	1
1751561687	THM WO 25/140 GE	●	gelb	25 mm	140 mm	1
1751561044	THM WO 25/140 WS	○	weiß	25 mm	140 mm	1
1774340000	THM WO 25/76 GE	●	gelb	25 mm	76 mm	1
1774350000	THM WO 25/76 WS	○	weiß	25 mm	76 mm	1
1774410000	THM WO 33.5/93.1 GE	●	gelb	33,5 mm	93,1 mm	1
1774400000	THM WO 33.5/93.1 WS	○	weiß	33,5 mm	93,1 mm	1
1109190000	THM WO 50.8/150 BL	●	blau	50,8 mm	150 mm	1
1109180000	THM WO 50.8/150 GE	●	gelb	50,8 mm	150 mm	1
1109170000	THM WO 50.8/150 RT	●	rot	50,8 mm	150 mm	1
1109150000	THM WO 50.8/150 WS	○	weiß	50,8 mm	150 mm	1
1934190000	THM WO 51/36 WS	○	weiß	50,8 mm	36 mm	1



Wire markers SFM

Technische Daten

Werkstoff	Temperaturbereich	Brandklasse gem. UL 94	Best.-Nr.	Typ
PC-ABS, TPU	-50... 90 °C	V-2	2005090000	RIBBON MM-TB 25/360 SW



Bestelldaten SFM 1*

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe / Breite	Leiterdurchmesser	Schriftfeld	VPE
2719060000	SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE	●	gelb	12 / 3,8 mm	1,2 - 1,8 mm	9,5 x 2,8 mm	1400
2719030000	SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS	○	weiß	12 / 3,8 mm	1,2 - 1,8 mm	9,5 x 2,8 mm	1400
2719070000	SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE	●	gelb	18 / 3,8 mm	1,2 - 1,8 mm	15,5 x 2,8 mm	900
2719040000	SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS	○	weiß	18 / 3,8 mm	1,2 - 1,8 mm	15,5 x 2,8 mm	900
2719080000	SFM 1/24 1.2-1.8 MM GE	●	gelb	24 / 3,8 mm	1,2 - 1,8 mm	21,5 x 2,8 mm	700
2719050000	SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS	○	weiß	24 / 3,8 mm	1,2 - 1,8 mm	21,5 x 2,8 mm	700

*Zubehör auf Seite 17

Bestelldaten SFM 2*

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe / Breite	Leiterdurchmesser	Schriftfeld	VPE
2719120000	SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE	●	gelb	12 / 4,6 mm	1,8 - 2,5 mm	9,5 x 3,3 mm	1400
2719090000	SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS	○	weiß	12 / 4,6 mm	1,8 - 2,5 mm	9,5 x 3,3 mm	1400
2719130000	SFM 2/18 1.8-2.5 MM GE	●	gelb	18 / 4,6 mm	1,8 - 2,5 mm	15,5 x 3,3 mm	900
2719100000	SFM 2/18 1.8-2.5 MM WS	○	weiß	18 / 4,6 mm	1,8 - 2,5 mm	15,5 x 3,3 mm	900
2719140000	SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE	●	gelb	24 / 4,6 mm	1,8 - 2,5 mm	21,5 x 3,3 mm	700
2719110000	SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS	○	weiß	24 / 4,6 mm	1,8 - 2,5 mm	21,5 x 3,3 mm	700

*Zubehör auf Seite 17

Bestelldaten SFM 3*

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe / Breite	Leiterdurchmesser	Schriftfeld	VPE
2719180000	SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE	●	gelb	12 / 5,4 mm	2,5 - 3,3 mm	9,5 x 3,7 mm	1400
2719150000	SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS	○	weiß	12 / 5,4 mm	2,5 - 3,3 mm	9,5 x 3,7 mm	1400
2719190000	SFM 3/18 2.5-3.3 MM GE	●	gelb	18 / 5,4 mm	2,5 - 3,3 mm	15,5 x 3,7 mm	900
2719160000	SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS	○	weiß	18 / 5,4 mm	2,5 - 3,3 mm	15,5 x 3,7 mm	900
2719200000	SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE	●	gelb	24 / 5,4 mm	2,5 - 3,3 mm	21,5 x 3,7 mm	700
2719170000	SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS	○	weiß	24 / 5,4 mm	2,5 - 3,3 mm	21,5 x 3,7 mm	700

*Zubehör auf Seite 17

Bestelldaten SFM 4*

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe / Breite	Leiterdurchmesser	Schriftfeld	VPE
2719240000	SFM 4/12 3.3-4.0 MM GE	●	gelb	12 / 5,7 mm	3,3 - 4,0 mm	9,5 x 4,7 mm	1200
2719210000	SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS	○	weiß	12 / 5,7 mm	3,3 - 4,0 mm	9,5 x 4,7mm	1200
2719250000	SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE	●	gelb	18 / 5,7 mm	3,3 - 4,0 mm	15,5 x 4,7 mm	800
2719220000	SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS	○	weiß	18 / 5,7 mm	3,3 - 4,0 mm	15,5 x 4,7 mm	800
2719260000	SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE	●	gelb	24 / 5,7 mm	3,3 - 4,0 mm	21,5 x 4,7 mm	600
2719230000	SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS	○	weiß	24 / 5,7 mm	3,3 - 4,0 mm	21,5 x 4,7 mm	600

*Zubehör auf Seite 17

HS-HF 12,7 mm halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	empf. Schrumpft.	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...105 °C	90 °C	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe	Leiteraußendurchmesser	VPE
2526230000	HS-HF 1.2-2.4/12 MM W	○	weiß	12,7 mm	1,2 - 2,4 mm	4000
2526240000	HS-HF 1.2-2.4/12 MM Y	●	gelb	12,7 mm	1,2 - 2,4 mm	4000
2526250000	HS-HF 1.6-3.2/12 MM W	○	weiß	12,7 mm	1,6 - 3,2 mm	4000
2526260000	HS-HF 1.6-3.2/12 MM Y	●	gelb	12,7 mm	1,6 - 3,2 mm	4000
2526270000	HS-HF 2.4-4.8/12 MM W	○	weiß	12,7 mm	2,4 - 4,8 mm	4000
2526280000	HS-HF 2.4-4.8/12 MM Y	●	gelb	12,7 mm	2,4 - 4,8 mm	4000
2526290000	HS-HF 3.2-6.4/12 MM W	○	weiß	12,7 mm	3,2 - 6,4 mm	4000
2526300000	HS-HF 3.2-6.4/12 MM Y	●	gelb	12,7 mm	3,2 - 6,4 mm	4000
2526310000	HS-HF 4.8-9.5/12 MM W	○	weiß	12,7 mm	4,8 - 9,5 mm	2000
2526320000	HS-HF 4.8-9.5/12 MM Y	●	gelb	12,7 mm	4,8 - 9,5 mm	2000
2526330000	HS-HF 6.4-12.7/12 MM W	○	weiß	12,7 mm	6,4 - 12,7 mm	2000
2526340000	HS-HF 6.4-12.7/12 MM Y	●	gelb	12,7 mm	6,4 - 12,7 mm	2000


HS-HF 25,4 mm halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	empf. Schrumpft.	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...105 °C	90 °C	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe	Leiteraußendurchmesser	VPE
2437830000	HS-HF 1.2-2.4/25 MM W	○	weiß	25,4 mm	1,2 - 2,4 mm	2000
2437840000	HS-HF 1.2-2.4/25 MM Y	●	gelb	25,4 mm	1,2 - 2,4 mm	2000
2437870000	HS-HF 1.6-3.2/25 MM W	○	weiß	25,4 mm	1,6 - 3,2 mm	2000
2437880000	HS-HF 1.6-3.2/25 MM Y	●	gelb	25,4 mm	1,6 - 3,2 mm	2000
2437990000	HS-HF 2.4-4.8/25 MM W	○	weiß	25,4 mm	2,4 - 4,8 mm	2000
2438000000	HS-HF 2.4-4.8/25 MM Y	●	gelb	25,4 mm	2,4 - 4,8 mm	2000
2438030000	HS-HF 3.2-6.4/25 MM B	●	blau	25,4 mm	3,2 - 6,4 mm	2000
2438040000	HS-HF 3.2-6.4/25 MM W	○	weiß	25,4 mm	3,2 - 6,4 mm	2000
2438050000	HS-HF 3.2-6.4/25 MM Y	●	gelb	25,4 mm	3,2 - 6,4 mm	2000
2438080000	HS-HF 4.8-9.5/25 MM B	●	blau	25,4 mm	4,8 - 9,5 mm	1000
2438090000	HS-HF 4.8-9.5/25 MM W	○	weiß	25,4 mm	4,8 - 9,5 mm	1000
2438100000	HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y	●	gelb	25,4 mm	4,8 - 9,5 mm	1000
2438130000	HS-HF 6.4-12.7/25 MM B	●	blau	25,4 mm	6,4 - 12,7 mm	1000
2438140000	HS-HF 6.4-12.7/25 MM W	○	weiß	25,4 mm	6,4 - 12,7 mm	1000
2438150000	HS-HF 6.4-12.7/25 MM Y	●	gelb	25,4 mm	6,4 - 12,7 mm	1000
2438180000	HS-HF 9.5-19.1/25 MM R	●	rot	25,4 mm	9,5 - 19,1 mm	800
2438190000	HS-HF 9.5-19.1/25 MM W	○	weiß	25,4 mm	9,5 - 19,1 mm	800
2438200000	HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y	●	gelb	25,4 mm	9,5 - 19,1 mm	800
2437910000	HS-HF 12.7-25.4/25 MM W	○	weiß	25,4 mm	12,7 - 25,4 mm	400
2437920000	HS-HF 12.7-25.4/25 MM Y	●	gelb	25,4 mm	12,7 - 25,4 mm	400
2437950000	HS-HF 19.5-38.1/25 MM W	○	weiß	25,4 mm	19,5 - 38,1 mm	200
2437960000	HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y	●	gelb	25,4 mm	19,5 - 38,1 mm	200



HS-HF 50,8 mm halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	empf. Schrumpft.	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...105 °C	90 °C	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe	Leiteraußendurchmesser	VPE
2437850000	HS-HF 1.2-2.4/50 MM W	○	weiß	50,8 mm	1,2 - 2,4 mm	1000
2437860000	HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y	●	gelb	50,8 mm	1,2 - 2,4 mm	1000
2437890000	HS-HF 1.6-3.2/50 MM W	○	weiß	50,8 mm	1,6 - 3,2 mm	1000
2437900000	HS-HF 1.6-3.2/50 MM Y	●	gelb	50,8 mm	1,6 - 3,2 mm	1000
2438010000	HS-HF 2.4-4.8/50 MM W	○	weiß	50,8 mm	2,4 - 4,8 mm	1000
2438020000	HS-HF 2.4-4.8/50 MM Y	●	gelb	50,8 mm	2,4 - 4,8 mm	1000
2438060000	HS-HF 3.2-6.4/50 MM W	○	weiß	50,8 mm	3,2 - 6,4 mm	1000
2438070000	HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y	●	gelb	50,8 mm	3,2 - 6,4 mm	1000
2438110000	HS-HF 4.8-9.5/50 MM W	○	weiß	50,8 mm	4,8 - 9,5 mm	500
2438120000	HS-HF 4.8-9.5/50 MM Y	●	gelb	50,8 mm	4,8 - 9,5 mm	500
2438160000	HS-HF 6.4-12.7/50 MM W	○	weiß	50,8 mm	6,4 - 12,7 mm	500
2438170000	HS-HF 6.4-12.7/50 MM Y	●	gelb	50,8 mm	6,4 - 12,7 mm	500
2438210000	HS-HF 9.5-19.1/50 MM W	○	weiß	50,8 mm	9,5 - 19,1 mm	400
2438220000	HS-HF 9.5-19.1/50 MM Y	●	gelb	50,8 mm	9,5 - 19,1 mm	400
2437930000	HS-HF 12.7-25.4/50 MM W	○	weiß	50,8 mm	12,7 - 25,4 mm	200
2437940000	HS-HF 12.7-25.4/50 MM Y	●	gelb	50,8 mm	12,7 - 25,4 mm	200
2437970000	HS-HF 19.5-38.1/50 MM W	○	weiß	50,8 mm	19,5 - 38,1 mm	100
2437980000	HS-HF 19.5-38.1/50 MM Y	●	gelb	50,8 mm	19,5 - 38,1 mm	100

HS-FR... 25,4 - nach DIN EN 50343 Annex H

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	empf. Schrumpft.	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...125 °C	90 °C	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe	Leiteraußendurchmesser	VPE
2621560000	HS-FR 1.2-2.4/25 MM W	○	weiß	24,9 mm	1,2 - 2,4 mm	2000
2621570000	HS-FR 1.2-2.4/25 MM Y	●	gelb	24,9 mm	1,2 - 2,4 mm	2000
2621580000	HS-FR 1.6-3.2/25 MM W	○	weiß	24,9 mm	1,6 - 3,2 mm	2000
2621590000	HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y	●	gelb	24,9 mm	1,6 - 3,2 mm	2000
2621600000	HS-FR 2.4-4.8/25 MM W	○	weiß	24,9 mm	2,4 - 4,8 mm	2000
2621610000	HS-FR 2.4-4.8/25 MM Y	●	gelb	24,9 mm	2,4 - 4,8 mm	2000
2621620000	HS-FR 3.2-6.4/25 MM W	○	weiß	24,9 mm	3,2 - 6,4 mm	2000
2621630000	HS-FR 3.2-6.4/25 MM Y	●	gelb	24,9 mm	3,2 - 6,4 mm	2000
2621640000	HS-FR 4.8-9.5/25 MM W	○	weiß	24,9 mm	4,8 - 9,5 mm	1000
2621650000	HS-FR 4.8-9.5/25 MM Y	●	gelb	24,9 mm	4,8 - 9,5 mm	1000
2621660000	HS-FR 6.4-12.7/25 MM W	○	weiß	24,9 mm	6,4 - 12,7 mm	1000
2621670000	HS-FR 6.4-12.7/25 MM Y	●	gelb	24,9 mm	6,4 - 12,7 mm	1000
2621680000	HS-FR 9.5-19.1/25 MM W	○	weiß	24,9 mm	9,5 - 19,1 mm	1000
2621690000	HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y	●	gelb	24,9 mm	9,5 - 19,1 mm	1000
2621700000	HS-FR 12.7-25.4/25 MM W	○	weiß	24,9 mm	12,7 - 25,4 mm	600
2621710000	HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y	●	gelb	24,9 mm	12,7 - 25,4 mm	600
2621720000	HS-FR 19.1-38.1/25 MM W	○	weiß	24,9 mm	19,1 - 38,1 mm	200
2621730000	HS-FR 19.1-38.1/25 MM Y	●	gelb	24,9 mm	19,1 - 38,1 mm	200



HS-FR... 50,8 - nach DIN EN 50343 Annex H

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	empf. Schrumpft.	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...125 °C	90 °C	2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Höhe	Leiteraußendurchmesser	VPE
2621740000	HS-FR 1.2-2.4/50 MM W	○	weiß	49,8 mm	1,2 - 2,4 mm	1000
2621750000	HS-FR 1.2-2.4/50 MM Y	●	gelb	49,8 mm	1,2 - 2,4 mm	1000
2621760000	HS-FR 1.6-3.2/50 MM W	○	weiß	49,8 mm	1,6 - 3,2 mm	1000
2621770000	HS-FR 1.6-3.2/50 MM Y	●	gelb	49,8 mm	1,6 - 3,2 mm	1000
2621780000	HS-FR 2.4-4.8/50 MM W	○	weiß	49,8 mm	2,4 - 4,8 mm	1000
2621790000	HS-FR 2.4-4.8/50 MM Y	●	gelb	49,8 mm	2,4 - 4,8 mm	1000
2621800000	HS-FR 3.2-6.4/50 MM W	○	weiß	49,8 mm	3,2 - 6,4 mm	1000
2621810000	HS-FR 3.2-6.4/50 MM Y	●	gelb	49,8 mm	3,2 - 6,4 mm	1000
2621820000	HS-FR 4.8-9.5/50 MM W	○	weiß	49,8 mm	4,8 - 9,5 mm	500
2621830000	HS-FR 4.8-9.5/50 MM Y	●	gelb	49,8 mm	4,8 - 9,5 mm	500
2621840000	HS-FR 6.4-12.7/50 MM W	○	weiß	49,8 mm	6,4 - 12,7 mm	500
2621850000	HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y	●	gelb	49,8 mm	6,4 - 12,7 mm	500
2621860000	HS-FR 9.5-19.1/50 MM W	○	weiß	49,8 mm	9,5 - 19,1 mm	500
2621870000	HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y	●	gelb	49,8 mm	9,5 - 19,1 mm	500
2621880000	HS-FR 12.7-25.4/50 MM W	○	weiß	49,8 mm	12,7 - 25,4 mm	300
2621890000	HS-FR 12.7-25.4/50 MM Y	●	gelb	49,8 mm	12,7 - 25,4 mm	300
2621900000	HS-FR 19.1-38.1/50 MM W	○	weiß	49,8 mm	19,1 - 38,1 mm	100
2621910000	HS-FR 19.1-38.1/50 MM Y	●	gelb	49,8 mm	19,1 - 38,1 mm	100

HSS-HF... Endlos 10 Meter halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	empf. Schrumpft.	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...105 °C	90 °C	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Länge	Leiteraußendurchmesser	VPE
1423390000	HSS-HF 9.5-19.1 EL W10M	○	weiß	10000 mm	9,5 - 19,1 mm	1
1423280000	HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M	●	gelb	10000 mm	9,5 - 19,1 mm	1
1423410000	HSS-HF 12.7-25.4EL W10M	○	weiß	10000 mm	12,7 - 25,4 mm	1
1423290000	HSS-HF 12.7-25.4EL Y10M	●	gelb	10000 mm	12,7 - 25,4 mm	1

HSS-HF... Endlos 13 Meter halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	empf. Schrumpft.	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...105 °C	90 °C	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Länge	Leiteraußendurchmesser	VPE
1423330000	HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M	○	weiß	13000 mm	1,2 - 2,4 mm	1
1423220000	HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M	●	gelb	13000 mm	1,2 - 2,4 mm	1
1423340000	HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M	○	weiß	13000 mm	1,6 - 3,2 mm	1
1423230000	HSS-HF 1.6-3.2 EL Y13M	●	gelb	13000 mm	1,6 - 3,2 mm	1
1423350000	HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M	○	weiß	13000 mm	2,4 - 4,8 mm	1
1423240000	HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M	●	gelb	13000 mm	2,4 - 4,8 mm	1
1423360000	HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M	○	weiß	13000 mm	3,2 - 6,4 mm	1
1423250000	HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M	●	gelb	13000 mm	3,2 - 6,4 mm	1
1423370000	HSS-HF 4.8-9.5 EL W13M	○	weiß	13000 mm	4,8 - 9,5 mm	1
1423260000	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M	●	gelb	13000 mm	4,8 - 9,5 mm	1
1423380000	HSS-HF 6.4-12.7 EL W13M	○	weiß	13000 mm	6,4 - 12,7 mm	1
1423270000	HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M	●	gelb	13000 mm	6,4 - 12,7 mm	1

HSS-HF... Endlos 30 Meter halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	empf. Schrumpft.	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...105 °C	90 °C	2005040000	RIBBON MM 80/300 WS
				1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ		Farbe	Länge	Leiteraußendurchmesser	VPE
2518740000	HSS-HF 1,2-2,4 EL SW30M	●	schwarz	30000 mm	1,2 - 2,4 mm	1
1562840000	HSS-HF 1,2-2,4 EL B30M	●	blau	30000 mm	1,2 - 2,4 mm	1
1562940000	HSS-HF 1,2-2,4 EL G30M	●	grün	30000 mm	1,2 - 2,4 mm	1
1562740000	HSS-HF 1,2-2,4 EL R30M	●	rot	30000 mm	1,2 - 2,4 mm	1
1513240000	HSS-HF 1,2-2,4 EL W30M	○	weiß	30000 mm	1,2 - 2,4 mm	1
1513140000	HSS-HF 1,2-2,4 EL Y30M	●	gelb	30000 mm	1,2 - 2,4 mm	1
2518920000	HSS-HF 1,6-3,2 EL SW30M	●	schwarz	30000 mm	1,6 - 3,2 mm	1
1562850000	HSS-HF 1,6-3,2 EL B30M	●	blau	30000 mm	1,6 - 3,2 mm	1
1562750000	HSS-HF 1,6-3,2 EL R30M	●	rot	30000 mm	1,6 - 3,2 mm	1
1562950000	HSS-HF 1,6-3,2 EL G30M	●	grün	30000 mm	1,6 - 3,2 mm	1
1513250000	HSS-HF 1,6-3,2 EL W30M	○	weiß	30000 mm	1,6 - 3,2 mm	1
1513150000	HSS-HF 1,6-3,2 EL Y30M	●	gelb	30000 mm	1,6 - 3,2 mm	1
2518930000	HSS-HF 2,4-4,8 EL SW30M	●	schwarz	30000 mm	2,4 - 4,8 mm	1
1562870000	HSS-HF 2,4-4,8 EL B30M	●	blau	30000 mm	2,4 - 4,8 mm	1
1562970000	HSS-HF 2,4-4,8 EL G30M	●	grün	30000 mm	2,4 - 4,8 mm	1
1562770000	HSS-HF 2,4-4,8 EL R30M	●	rot	30000 mm	2,4 - 4,8 mm	1
1513270000	HSS-HF 2,4-4,8 EL W30M	○	weiß	30000 mm	2,4 - 4,8 mm	1
1513170000	HSS-HF 2,4-4,8 EL Y30M	●	gelb	30000 mm	2,4 - 4,8 mm	1
2518940000	HSS-HF 3,2-6,4 EL SW30M	●	schwarz	30000 mm	3,2 - 6,4 mm	1
1562880000	HSS-HF 3,2-6,4 EL B30M	●	blau	30000 mm	3,2 - 6,4 mm	1
1562980000	HSS-HF 3,2-6,4 EL G30M	●	grün	30000 mm	3,2 - 6,4 mm	1
1562780000	HSS-HF 3,2-6,4 EL R30M	●	rot	30000 mm	3,2 - 6,4 mm	1
1513280000	HSS-HF 3,2-6,4 EL W30M	○	weiß	30000 mm	3,2 - 6,4 mm	1
1513180000	HSS-HF 3,2-6,4 EL Y30M	●	gelb	30000 mm	3,2 - 6,4 mm	1
2518950000	HSS-HF 4,8-9,5 EL SW30M	●	schwarz	30000 mm	4,8 - 9,5 mm	1
1562890000	HSS-HF 4,8-9,5 EL B30M	●	blau	30000 mm	4,8 - 9,5 mm	1
1562990000	HSS-HF 4,8-9,5 EL G30M	●	grün	30000 mm	4,8 - 9,5 mm	1
1562790000	HSS-HF 4,8-9,5 EL R30M	●	rot	30000 mm	4,8 - 9,5 mm	1
1513290000	HSS-HF 4,8-9,5 EL W30M	○	weiß	30000 mm	4,8 - 9,5 mm	1
1513190000	HSS-HF 4,8-9,5 EL Y30M	●	gelb	30000 mm	4,8 - 9,5 mm	1
2518960000	HSS-HF 6,4-12,7 EL SW30M	●	schwarz	30000 mm	6,4 - 12,7 mm	1
1562900000	HSS-HF 6,4-12,7 EL B30M	●	blau	30000 mm	6,4 - 12,7 mm	1
1563020000	HSS-HF 6,4-12,7 EL G30M	●	grün	30000 mm	6,4 - 12,7 mm	1
1562800000	HSS-HF 6,4-12,7 EL R30M	●	rot	30000 mm	6,4 - 12,7 mm	1
1513300000	HSS-HF 6,4-12,7 EL W30M	○	weiß	30000 mm	6,4 - 12,7 mm	1
1513200000	HSS-HF 6,4-12,7 EL Y30M	●	gelb	30000 mm	6,4 - 12,7 mm	1
2518970000	HSS-HF 9,5-19,1 EL SW30M	●	schwarz	30000 mm	9,5 - 19,1 mm	1
1562920000	HSS-HF 9,5-19,1 EL B30M	●	blau	30000 mm	9,5 - 19,1 mm	1
1563030000	HSS-HF 9,5-19,1 EL G30M	●	grün	30000 mm	9,5 - 19,1 mm	1
1562820000	HSS-HF 9,5-19,1 EL R30M	●	rot	30000 mm	9,5 - 19,1 mm	1
1513320000	HSS-HF 9,5-19,1 EL W30M	○	weiß	30000 mm	9,5 - 19,1 mm	1
1513220000	HSS-HF 9,5-19,1 EL Y30M	●	gelb	30000 mm	9,5 - 19,1 mm	1
2518980000	HSS-HF 12,7-25,4EL SW30M	●	schwarz	30000 mm	12,7 - 25,4 mm	1
1562930000	HSS-HF 12,7-25,4EL B30M	●	blau	30000 mm	12,7 - 25,4 mm	1
1563040000	HSS-HF 12,7-25,4EL G30M	●	grün	30000 mm	12,7 - 25,4 mm	1
1562830000	HSS-HF 12,7-25,4EL R30M	●	rot	30000 mm	12,7 - 25,4 mm	1
1513330000	HSS-HF 12,7-25,4EL W30M	○	weiß	30000 mm	12,7 - 25,4 mm	1
1513230000	HSS-HF 12,7-25,4EL Y30M	●	gelb	30000 mm	12,7 - 25,4 mm	1

Hinweis: Externer Rollenhalter erforderlich

HSS-HF... Endlos 50 Meter halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	Schrumpfrate	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...105 °C	90 °C	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300
Hinweis: Externer Rollenhalter erforderlich					

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Länge	Leiteraußendurchmesser	VPE
1562720000	HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M	gelb	50000 mm	9,5 - 19,1 mm	1
1562730000	HSS-HF 12.7-25.4EL Y50M	gelb	50000 mm	12,7 - 25,4 mm	1
Hinweis: Externer Rollenhalter erforderlich					

HSS-HF... Endlos 75 Meter halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Schrumpfrate	Temperaturbereich	empf. Schrumpft.	Best.-Nr.	Typ
Polyolefin	2:1	-55...105 °C	90 °C	1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Länge	Leiteraußendurchmesser	VPE
1562640000	HSS-HF 1.2-2.4 EL Y75M	gelb	75000 mm	1,2 - 2,4 mm	1
1562650000	HSS-HF 1.6-3.2 EL Y75M	gelb	75000 mm	1,6 - 3,2 mm	1
1562670000	HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M	gelb	75000 mm	2,4 - 4,8 mm	1
1562680000	HSS-HF 3.2-6.4 EL Y75M	gelb	75000 mm	3,2 - 6,4 mm	1
1562690000	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M	gelb	75000 mm	4,8 - 9,5 mm	1
1562700000	HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M	gelb	75000 mm	6,4 - 12,7 mm	1
Hinweis: Externer Rollenhalter erforderlich					




SF MultiCard

Technische Daten

Werkstoff	Temperaturbereich	Brandklasse gem. UL 94	Halogene
Polyamid 66	-50...120 °C	V-0	Nein

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Breite	Schriftfeld	VPE
1752200004	VT SF 00/12 MC NE GE VO	gelb	12 mm	12 x 3,2 mm	800
1752200001	VT SF 00/12 MC NE WS VO	weiß	12 mm	12 x 3,2 mm	800
1730580002	VT SF 00/21 MC NE BL VO	blau	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1730580004	VT SF 00/21 MC NE GE VO	gelb	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1730580003	VT SF 00/21 MC NE RT VO	rot	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1730580001	VT SF 00/21 MC NE WS VO	weiß	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1752110004	VT SF 0/12 MC NE GE VO	gelb	12 mm	12 x 3,2 mm	800
1752110003	VT SF 0/12 MC NE RT VO	rot	12 mm	12 x 3,2 mm	800
1752110001	VT SF 0/12 MC NE WS VO	weiß	12 mm	12 x 3,2 mm	800
1730590002	VT SF 0/21 MC NE BL VO	blau	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1730590004	VT SF 0/21 MC NE GE VO	gelb	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1730590005	VT SF 0/21 MC NE GN VO	grün	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1730590003	VT SF 0/21 MC NE RT VO	rot	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1730590001	VT SF 0/21 MC NE WS VO	weiß	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1718470004	VT SF 1/12 MC NE GE VO	gelb	12 mm	12 x 3,2 mm	800
1718470001	VT SF 1/12 MC NE WS VO	weiß	12 mm	12 x 3,2 mm	800
1689390002	VT SF 1/21 MC NE BL VO	blau	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1689390004	VT SF 1/21 MC NE GE VO	gelb	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1689390005	VT SF 1/21 MC NE GN VO	grün	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1689390003	VT SF 1/21 MC NE RT VO	rot	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1689390001	VT SF 1/21 MC NE WS VO	weiß	21 mm	21 x 3,2 mm	800
1718480002	VT SF 2/12 MC NE BL VO	blau	12 mm	12 x 3,6 mm	800
1718480004	VT SF 2/12 MC NE GE VO	gelb	12 mm	12 x 3,6 mm	800
1718480003	VT SF 2/12 MC NE RT VO	rot	12 mm	12 x 3,6 mm	800
1718480001	VT SF 2/12 MC NE WS VO	weiß	12 mm	12 x 3,6 mm	800
1689410002	VT SF 2/21 MC NE BL VO	blau	21 mm	21 x 3,6 mm	800
1689410004	VT SF 2/21 MC NE GE VO	gelb	21 mm	21 x 3,6 mm	800
1689410005	VT SF 2/21 MC NE GN VO	grün	21 mm	21 x 3,6 mm	800
1689410003	VT SF 2/21 MC NE RT VO	rot	21 mm	21 x 3,6 mm	800
1689410001	VT SF 2/21 MC NE WS VO	weiß	21 mm	21 x 3,6 mm	800
1718490002	VT SF 3/12 MC NE BL VO	blau	12 mm	12 x 4,6 mm	640
1718490004	VT SF 3/12 MC NE GE VO	gelb	12 mm	12 x 4,6 mm	640
1718490003	VT SF 3/12 MC NE RT VO	rot	12 mm	12 x 4,6 mm	640
1718490001	VT SF 3/12 MC NE WS VO	weiß	12 mm	12 x 4,6 mm	640
1689430002	VT SF 3/21 MC NE BL VO	blau	21 mm	21 x 4,6 mm	512
1689430004	VT SF 3/21 MC NE GE VO	gelb	21 mm	21 x 4,6 mm	512
1689430005	VT SF 3/21 MC NE GN VO	grün	21 mm	21 x 4,6 mm	512
1689430003	VT SF 3/21 MC NE RT VO	rot	21 mm	21 x 4,6 mm	512
1689430001	VT SF 3/21 MC NE WS VO	weiß	21 mm	21 x 4,6 mm	512
1746030002	VT SF 4/12 MC NE BL VO	blau	12 mm	12 x 5,7 mm	192
1746030004	VT SF 4/12 MC NE GE VO	gelb	12 mm	12 x 5,7 mm	192
1746030003	VT SF 4/12 MC NE RT VO	rot	12 mm	12 x 5,7 mm	192
1746030001	VT SF 4/12 MC NE WS VO	weiß	12 mm	12 x 5,7 mm	192
1689450002	VT SF 4/21 MC NE BL VO	blau	21 mm	21 x 5,7 mm	288
1689450004	VT SF 4/21 MC NE GE VO	gelb	21 mm	21 x 5,7 mm	288
1689450005	VT SF 4/21 MC NE GN VO	grün	21 mm	21 x 5,7 mm	288
1689450003	VT SF 4/21 MC NE RT VO	rot	21 mm	21 x 5,7 mm	288
1689450001	VT SF 4/21 MC NE WS VO	weiß	21 mm	21 x 5,7 mm	288
1730570002	VT SF 4,5/21 MC NE BL VO	blau	21 mm	21 x 7,4 mm	192
1730570004	VT SF 4,5/21 MC NE GE VO	gelb	21 mm	21 x 7,4 mm	192
1730570003	VT SF 4,5/21 MC NE RT VO	rot	21 mm	21 x 7,4 mm	192
1730570001	VT SF 4,5/21 MC NE WS VO	weiß	21 mm	21 x 7,4 mm	192
1746040004	VT SF 5/12 MC NE GE VO	gelb	12 mm	12 x 7,4 mm	160
2622870000	VT SF 5/12 MC NE GN VO	grün	12 mm	12 x 7,4 mm	160
1746040003	VT SF 5/12 MC NE RT VO	rot	12 mm	12 x 7,4 mm	160
1746040001	VT SF 5/12 MC NE WS VO	weiß	12 mm	12 x 7,4 mm	160
1689470002	VT SF 5/21 MC NE BL VO	blau	21 mm	21 x 7,4 mm	160
1689470004	VT SF 5/21 MC NE GE VO	gelb	21 mm	21 x 7,4 mm	160
1689470005	VT SF 5/21 MC NE GN VO	grün	21 mm	21 x 7,4 mm	160
1689470003	VT SF 5/21 MC NE RT VO	rot	21 mm	21 x 7,4 mm	160
1689470001	VT SF 5/21 MC NE WS VO	weiß	21 mm	21 x 7,4 mm	160
1730560002	VT SF 6/21 MC NE BL VO	blau	21 mm	21 x 8,4 mm	160
1730560004	VT SF 6/21 MC NE GE VO	gelb	21 mm	21 x 8,4 mm	160
1730560005	VT SF 6/21 MC NE GN VO	grün	21 mm	21 x 8,4 mm	160
1730560003	VT SF 6/21 MC NE RT VO	rot	21 mm	21 x 8,4 mm	160
1730560001	VT SF 6/21 MC NE WS VO	weiß	21 mm	21 x 8,4 mm	160



SFX MultiCard

Technische Daten

Werkstoff	Temperaturbereich	Brandklasse gem. UL 94	Halogene
Polyamid 66	-50...120 °C	V-0	Nein

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Breite	Schriftfeld	VPE
1727740002	VT SFX 9/24 MC NE BL VO	blau	24 mm	23,9 x 9 mm	320
1727740004	VT SFX 9/24 MC NE GE VO	gelb	24 mm	23,9 x 9 mm	320
1727740005	VT SFX 9/24 MC NE GN VO	grün	24 mm	23,9 x 9 mm	320
1727740003	VT SFX 9/24 MC NE RT VO	rot	24 mm	23,9 x 9 mm	320
1727740001	VT SFX 9/24 MC NE WS VO	weiß	24 mm	23,9 x 9 mm	320
2009940000	SFX 9/24 S MC NE GE VO	gelb	24 mm	23,9 x 9 mm	120
2009930000	SFX 9/24 S MC NE WS VO	weiß	24 mm	23,9 x 9 mm	120
2009920000	SFX 9/40 S MC NE GE VO	gelb	24 mm	23,9 x 9 mm	80
2009910000	SFX 9/40 S MC NE WS VO	weiß	24 mm	23,9 x 9 mm	80
1727770002	VT SFX 10/23 MC NE BL VO	blau	23 mm	23 x 5 mm	320
1727770004	VT SFX 10/23 MC NE GE VO	gelb	23 mm	23 x 5 mm	320
1727770005	VT SFX 10/23 MC NE GN VO	grün	23 mm	23 x 5 mm	320
1727770003	VT SFX 10/23 MC NE RT VO	rot	23 mm	23 x 5 mm	320
1727770001	VT SFX 10/23 MC NE WS VO	weiß	23 mm	23 x 5 mm	320
2009900000	SFX 10/60 S MC NE GE VO	gelb	60 mm	9,5 x 60 mm	50
2009890000	SFX 10/60 S MC NE WS VO	weiß	60 mm	9,5 x 60 mm	50
1076890000	SFX 11/60 MC NE GE VO	gelb	60 mm	11 x 44 mm	60
1432750000	SFX 11/60 MC NE WS VO	weiß	60 mm	11 x 44 mm	60
1689490002	VT SFX 14/23 MC NE BL VO	blau	23 mm	23 x 8,2 mm	320
1689490004	VT SFX 14/23 MC NE GE VO	gelb	23 mm	23 x 8,2 mm	320
1689490003	VT SFX 14/23 MC NE RT VO	rot	23 mm	23 x 8,2 mm	320
1689490001	VT SFX 14/23 MC NE WS VO	weiß	23 mm	23 x 8,2 mm	320
2574270000	SFX 30/60 MC NE WS VO	weiß	60 mm	30 x 45 mm	30




TM-I MultiCard

Technische Daten

Werkstoff	Temperaturbereich	Brandklasse gem. UL 94	Halogene
Polyamid 66	-50...120 °C	V-0	Nein

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Höhe	Breite	VPE
2534990000	VT-TM-I 12 MC NE WS VO	weiß	12 mm	4 mm	640
1434760000	TM-I 12 MC NE WS VO	weiß	12 mm	4 mm	320
2575220000	TM-I 12 MC NE GE VO	gelb	12 mm	4 mm	320
2534570000	VT-TM-I 18 MC NE WS VO	weiß	18 mm	4 mm	640
2574260000	VT-TM-I 18 MC NE GE VO	gelb	18 mm	4 mm	640



Kabelbinder

Technische Daten

Werkstoff	Temperaturbereich	Brandklasse gem. UL 94	Farbe	Halogene
Polyamid 66	-40...85 °C	V-0	weiß	Nein

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Abmessung (H x B)	Kabeldurchmesser, max.	Zugfestigkeit in N	VPE
2659490000	CB-VT 98/2.5 HF/VO WT	98 x 2,5 mm	21 mm	80 N	100
2659500000	CB-VT 140/3.6 HF/VO WT	140 x 3,6 mm	35 mm	150 N	100
2659510000	CB-VT 200/3.6 HF/VO WT	200 x 3,6 mm	50 mm	150 N	100
2659520000	CB-VT 200/4.8 HF/VO WT	200 x 4,8 mm	50 mm	220 N	100
2659530000	CB-VT 290/4.8 HF/VO WT	290 x 4,8 mm	79 mm	220 N	100
2659540000	CB-VT 365/7.5 HF/VO WT	365 x 7,5 mm	100 mm	540 N	100



TM/HF

Technische Daten

Werkstoff	Farbe	Brandklasse gem. UL 94	Einsatztemperaturbereich	Halogene
Polyethylen LD	Transparent	HB	-80°C...80°C	Nein

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Länge	Leiterdurchmesser	Leiteranschlussquerschnitt	VPE
1719760000	TM 0/12 HF/HB	12 mm	1,3 - 2,0 mm	0,22 - 0,5 mm²	1000
1719770000	TM 0/18 HF/HB	18 mm	1,3 - 2,0 mm	0,22 - 0,5 mm²	1000
1719780000	TM 1/12 HF/HB	12 mm	1,8 - 2,5 mm	0,5 - 1,5 mm²	1000
1719790000	TM 1/18 HF/HB	18 mm	1,8 - 2,5 mm	0,5 - 1,5 mm²	1000
1719800000	TM 2/12 HF/HB	12 mm	2,5 - 4,0 mm	0,75 - 2,5 mm²	1000
1719810000	TM 2/18 HF/HB	18 mm	2,5 - 4,0 mm	0,75 - 2,5 mm²	1000
1719820000	TM 3/12 HF/HB	12 mm	4,0 - 6,5 mm	2,5 - 6 mm²	500
1719830000	TM 3/18 HF/HB	18 mm	4,0 - 6,5 mm	2,5 - 6 mm²	500
1719840000	TM 4/12 HF/HB	12 mm	6,0 - 10 mm	10 - 35 mm²	500
1719850000	TM 4/18 HF/HB	18 mm	6,0 - 10 mm	10 - 35 mm²	500
1719860000	TM 5/12 HF/HB	12 mm	9 - 15 mm	25 - 70 mm²	200
1719870000	TM 5/18 HF/HB	18 mm	9 - 15 mm	25 - 70 mm²	200
1719880000	TM 6/12 HF/HB	12 mm	15 - 24 mm	35 - 150 mm²	200
1719890000	TM 6/18 HF/HB	18 mm	15 - 24 mm	35 - 150 mm²	200
1748820000	TMX 18 HF/HB	18 mm	10 - 317 mm	16 - 150 mm²	500




VT-TM Sleeves

Technische Daten

Werkstoff	Farbe	Einsatztemperaturbereich	Brandklasse gem. UL 94	Halogene
TPU	gelb	-30°C...90°C	V-0	Nein

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Länge	Leiteraußendurchmesser	Leiteranschlussquerschnitt	VPE
2571270000	VT-TM 0/12 HF-VO	12 mm	1,3 - 3,0 mm	0,25 - 1,5 mm²	200
2571280000	VT-TM 0/18 HF-VO	18 mm	1,3 - 3,0 mm	0,25 - 1,5 mm²	200
2571290000	VT-TM 1/12 HF-VO	12 mm	2,5 - 5,0 mm	1,5 - 4,0 mm²	200
2571300000	VT-TM 1/18 HF-VO	18 mm	2,5 - 5,0 mm	1,5 - 4,0 mm²	200
2571310000	VT-TM 2/12 HF-VO	12 mm	4,0 - 10,0 mm	2,5 - 16 mm²	100
2571320000	VT-TM 2/18 HF-VO	18 mm	4,0 - 10,0 mm	2,5 - 16 mm²	100
2571330000	VT-TM 3/12 HF-VO	12 mm	8,0 - 16 mm	16 - 70 mm²	50
2571340000	VT-TM 3/18 HF-VO	18 mm	8,0 - 16 mm	16 - 70 mm²	50
2633070000	VT-TM 4/18 HF-VO	18 mm	14 - 22 mm	35 - 120 mm²	50
2633080000	VT-TM 5/18 HF-VO	18 mm	22 - 35 mm	120 - 240 mm²	50




Verdrahtungskanal Halogenfrei, Hellgrau, Schlitzbreite 5 / Schlitzabstand 7.5

Technische Daten

Werkstoff	Farbe	Länge	Einsatztemperaturbereich	Brandklasse gem. UL 94
PC-ABS	Light Grey	2000 mm	-25...105 °C	V-0

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Höhe	Breite	Schlitzbreite	Schlitzabstand	VPE [m]
2589650000	CD-HF 25X25 5/7.5 LTGY	25 mm	25 mm	5,00 mm	7,50 mm	84
2589660000	CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY	37,5 mm	25 mm	5,00 mm	7,50 mm	64
2589720000	CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY	37,5 mm	37,5 mm	5,00 mm	7,50 mm	48
2589680000	CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY	50 mm	25 mm	5,00 mm	7,50 mm	52
2589730000	CD-HF 50X37.5 5/7.5 LTGY	50 mm	37,5 mm	5,00 mm	7,50 mm	32
2589770000	CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY	50 mm	50 mm	5,00 mm	7,50 mm	24
2589810000	CD-HF 50X75 5/7.5 LTGY	50 mm	75 mm	5,00 mm	7,50 mm	24
2589860000	CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY	50 mm	100 mm	5,00 mm	7,50 mm	16
2589700000	CD-HF 75X25 5/7.5 LTGY	75 mm	25 mm	5,00 mm	7,50 mm	32
2589750000	CD-HF 75X37.5 5/7.5 LTGY	75 mm	37,5 mm	5,00 mm	7,50 mm	32
2589780000	CD-HF 75X50 5/7.5 LTGY	75 mm	50 mm	5,00 mm	7,50 mm	24
2589830000	CD-HF 75X75 5/7.5 LTGY	75 mm	75 mm	5,00 mm	7,50 mm	16
2589880000	CD-HF 75X100 5/7.5 LTGY	75 mm	100 mm	5,00 mm	7,50 mm	16
2589900000	CD-HF 75X125 5/7.5 LTGY	75 mm	125 mm	5,00 mm	7,50 mm	12



Zubehör Verdrahtungskanal Deckel Halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Länge	Betriebstemperatur	Brandklasse gem. UL 94
PC-ABS	2000 mm	-25...105 °C	V-0

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Breite	Farbe	VPE [m]
2589220000	CD-LID 37.5 LTGY	37.5 mm	lichtgrau	2
2589200000	CD-LID 50 LTGY	50 mm	lichtgrau	2
2589170000	CD-LID 75 LTGY	75 mm	lichtgrau	2
2589140000	CD-LID 100 LTGY	100 mm	lichtgrau	2
2589120000	CD-LID 125 LTGY	125 mm	lichtgrau	2

Verdrahtungskanal Halogenfrei, Dunkelgrau, Schlitzbreite 5 / Schlitzabstand 7.5

Technische Daten

Werkstoff	Farbe	Länge	Betriebstemperatur	Brandklasse gem. UL 94
PPE	dunkelgrau	2000 mm	-25...120 °C	V-0

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Höhe	Breite	Schlitzbreite	Schlitzabstand	VPE [m]
2589930000	CD-HF 25X25 5/7.5 DKGY	25 mm	25 mm	5,00 mm	7,50 mm	84
2589960000	CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY	37,5 mm	25 mm	5,00 mm	7,50 mm	64
2590040000	CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY	37,5 mm	37,5 mm	5,00 mm	7,50 mm	48
2589980000	CD-HF 50X25 5/7.5 DKGY	50 mm	25 mm	5,00 mm	7,50 mm	52
2590060000	CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY	50 mm	37,5 mm	5,00 mm	7,50 mm	32
2589410000	CD-HF 50X50 5/7.5 DKGY	50 mm	50 mm	5,00 mm	7,50 mm	24
2589360000	CD-HF 50X75 5/7.5 DKGY	50 mm	75 mm	5,00 mm	7,50 mm	24
2589320000	CD-HF 50X100 5/7.5 DKGY	50 mm	100 mm	5,00 mm	7,50 mm	16
2590010000	CD-HF 75X25 5/7.5 DKGY	75 mm	25 mm	5,00 mm	7,50 mm	32
2590090000	CD-HF 75X37.5 5/7.5 DKGY	75 mm	37,5 mm	5,00 mm	7,50 mm	32
2589390000	CD-HF 75X50 5/7.5 DKGY	75 mm	50 mm	5,00 mm	7,50 mm	24
2589340000	CD-HF 75X75 5/7.5 DKGY	75 mm	75 mm	5,00 mm	7,50 mm	16
2589290000	CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY	75 mm	100 mm	5,00 mm	7,50 mm	16
2589270000	CD-HF 75X125 5/7.5 DKGY	75 mm	125 mm	5,00 mm	7,50 mm	12



Zubehör Verdrahtungskanal Deckel Halogenfrei

Technische Daten

Werkstoff	Länge	Betriebstemperatur	Brandklasse gem. UL 94
PPE	2000 mm	-25...120 °C	V-0

Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Breite	Farbe	VPE [m]
2589090000	CD-LID 25 DKGY	25 mm	dunkelgrau	2
2589070000	CD-LID 37.5 DKGY	37,5 mm	dunkelgrau	2
2589050000	CD-LID 50 DKGY	50 mm	dunkelgrau	2
2589020000	CD-LID 75 DKGY	75 mm	dunkelgrau	2
2589000000	CD-LID 100 DKGY	100 mm	dunkelgrau	2
2589980000	CD-LID 125 DKGY	125 mm	dunkelgrau	2



Drucker und Zubehör

MultiMark printer

Best.-Nr.	Typ	Erläuterung
2599430000	THM MULTIMARK	Inklusive: Netzkabel Typ E+F, Netzkabel UK, Netzkabel USA, USB-Kabel, Farbbandkern 114 mm, Druckwalze Verbindermarkierer, M-Print® PRO-Software auf DVD, RIBBON MM 110/360 SW, RIBBON MM-TB 25/360 SW
2599440000	THM MULTIMARK PLUS	Inklusive: Netzkabel Typ E+F, Netzkabel UK, Netzkabel USA, USB-Kabel, Farbbandkern 114 mm, Druckwalze Verbindermarkierer, M-Print® PRO-Software auf DVD, RIBBON MM 110/360 SW, RIBBON MM-TB 25/360 SW, WLAN-Stick



Andruckrollen

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Breite	Applikation / Hersteller
2438500000	THM MMP ROLLER TB	● silbergrau	139 mm	Weidmüller DEK, WS
2518600000	THM MMP ROLLER MF	● silbergrau	139 mm	MultiFit Phoenix
2519150000	THM MMP ROLLER MF-W	● silbergrau	139 mm	MultiFit Wago
1357420000	THM MMP ROLLER 115	● grün	139 mm	Etiketten und Schrumpfschläuche
2799000000	THM MMP ROLLER SFM 1	● silbergrau	139 mm	Weidmüller SFM 1
2786210000	THM MMP ROLLER SFM 2	● silbergrau	139 mm	Weidmüller SFM 2
2719270000	THM MMP ROLLER SFM 3	● silbergrau	139 mm	Weidmüller SFM 3
2835010000	THM MMP ROLLER SFM 4	● silbergrau	139 mm	Weidmüller SFM 4
2661600000	MM PLUS ROLLER TB	● silbergrau	139 mm	Weidmüller DEK, WS
2661610000	MM PLUS ROLLER MF	● silbergrau	139 mm	MultiFit Phoenix
2661620000	MM PLUS ROLLER MF-W	● silbergrau	139 mm	MultiFit Wago
2672590000	MM PLUS ROLLER 110	● grün	139 mm	Etiketten und Schrumpfschläuche



Auswahltabelle Andruckrollen

Drucker	Andruckrollen	Etiketten & Schrumpfschläuche	DEK / WS	MF	MF-W	SFM 1	SFM 2	SFM 3	SFM 4
	THM MMP ROLLER TB		x						
	THM MMP ROLLER MF			x					
	THM MMP ROLLER MF-W				x				
	THM PLUS S ROLLER 115	x				x			
	THM MMP ROLLER SFM 1						x		
	THM MMP ROLLER SFM 2						x		
	THM MMP ROLLER SFM 3							x	
	THM MMP ROLLER SFM 4								x
	MultiMark PLUS ROLLER TB		x						
	MultiMark PLUS ROLLER MF			x					
	MultiMark PLUS ROLLER MF-W				x				
	MM PLUS ROLLER 110	x							

Farbbänder

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Breite	Höhe
2005090000	RIBBON MM-TB 25/360 SW	● schwarz	25 mm	360 m
2005070000	RIBBON MM 110/360 SW	● schwarz	110 mm	360 m
2005080000	RIBBON MM 76/360 SW	● schwarz	80 mm	360 m
2005040000	RIBBON MM 80/300 WS	○ weiß	80 mm	300 m
1426210000	RIBBON HSS HF EL 40/300	● schwarz	40 mm	300 m
2448880000	RIBBON MM-HS 60/300 SW	● schwarz	60 mm	300 m



Schneid- und Perforationsmesser

Best.-Nr.	Typ	Erläuterung
1331600000	THM MMP CUTTER	Optionales Schneidmesser für die Anwendung von endlosen Etiketten für den THM MULTIMARK Drucker (2599430000)
1416330000	THM MMP PERFORATOR	Optionales Perforationsmesser für die Anwendung von Endlos Schrumpfschläuchen für den THM MULTIMARK Drucker (2599430000)
1540770000	THM PLUS M PERFORATOR	Optionales Perforationsmesser für die Anwendung von Endlos Schrumpfschläuchen für den THM MULTIMARK PLUS Drucker (2599440000)



Externer Rollenhalter für THM MultiMark

Best.-Nr.	Typ	Erläuterung
1302920000	THM MultiMark EXT.RH	Ab einer Rollenhöhe von 30 Metern erforderlich

Trolleykoffer für THM MultiMark

Best.-Nr.	Typ	Erläuterung
2457760000	THM MultiMark CASE	Mobil und leicht: der THM MultiMark Trolleykoffer mit Fächern für das Zubehör

PrintJet CONNECT

Technische Daten

	Beschreibung	
Verwendungszweck	Bedrucken von Weidmüller MultiCards und MetalliCards	
Technologie	Tintenstrahlverfahren mit integrierter thermischen Fixiereinheit	
Zuführung	Automatisches Magazin für max. 50 MultiCards	
	Einzelzuführung für MetalliCards	
Entnahme	Automatisches Ausgabemagazin für bis zu 50 MultiCards	
Sicherungen	10 ATH 250 V	
Einsatzort	Bürobedingungen	
Umgebungstemperatur	18 °C – 32°C	
	64 °F – 89 °F	
Abmessungen	Länge inkl. Ausgabemagazin:	ca. 1.133 mm (44,60")
	Länge ohne Ausgabemagazin:	ca. 930 mm (36,60")
	Breite:	590 mm (23,20")
	Höhe:	454 mm (17,90")
Gewicht	63 kg mit Verpackung	
	38 kg ohne Verpackung	
Tintensystem	Farbsystem – schwarz, cyan, magenta, gelb	
Lieferumfang	• PrintJet CONNECT • Netzkabel • LAN-Kabel • USB-Kabel • WiFi-Stick • eine MultiCard DEK 5/5 • DVD mit der Software M-Print® PRO • Kurzanleitung • Bedienungsanleitung • Tintenset PJ CON INK SET • 2 PrintJet Cleaner Tücher	

Die Tintenpatronen sind nicht im Drucker installiert.

Bestelldaten

Typ	VPE	Best.-Nr.
PrintJet CONNECT	1	2715590000
M-PRINT® PRO	1	1905490000
PJ CON INK K	1	2715640000
Tinte Schwarz		
PJ CON INK C	1	2715610000
Tinte Cyan		
PJ CON INK M	1	2715620000
Tinte Magenta		
PJ CON INK Y	1	2715630000
Tinte Gelb		
PJ CON INK SET	1	2715600000
Tintenset		
PJ CON FLUID SET	1	2715650000
Fluidset		
PJ CON WASTE PAD	1	2715660000
Tintenauffangwanne		
PJ CON TEXTILE COVER	1	2715670000
Abdeckhaube		
PJ CON WIFI STICK	1	2715680000
WiFi Stick		



Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.

Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Druckschriften oder in Software, die zu Bestellzwecken dem Kunden übergeben wird, Fehler enthalten sind. Wir sind bemüht, solche Fehler, sobald sie uns bekannt werden, zu korrigieren. Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie auf der Internetseite unseres Gruppenunternehmens, bei dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 14-0
F +49 5231 14-292083
www.weidmueller.de

Persönlichen Support
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/kontakt

Made in Germany

09/2021/TCWM