

EG-Baumusterprüfbescheinigung EC type-examination certificate

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten beschriebene Produkt der Firma
This certifies that the product mentioned below from company

Weidmüller GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold
Deutschland

die Anforderung des Anhangs 1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung erfüllt.
meets the requirements of Annex 1 of the Directive 2006/42/EC as a basis for the EC declaration of conformity.

Geprüft nach: **EN 61508:2010**
Tested in accordance with: **EN IEC 62061:2021**
EN ISO 13849-1:2023

Beschreibung des Produktes: **Fehlersichere I/O-Module**
(Details s. Anlage 1) **Failsafe I/O modules**
Description of product:
(Details see Annex 1)

Typenbezeichnung: **UR20-8DI-PN-FSCC**
Type Designation: **UR20-4DI-4DO-PN-FSCC**

Bemerkung: **Siehe Anlage 1**
Remark: **See Annex 1**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 205 13773726
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 35391549/35391550
Aktenzeichen / *File reference* 8003081541

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2025-07-28
bis / *until* 2030-07-27



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH
benannte Stelle 0044 / *Notified Body 0044*

Essen, 2025-07-28

**Hinweise zum
TÜV NORD CERT – Zertifikat**

Dieses TÜV NORD CERT - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD CERT - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Bei Änderungen am geprüften Produkt ist die Zertifizierungsstelle umgehend zu verständigen.

Bei Änderungen und bei befristeten Zertifikaten ist das Zertifikat nach Ablauf der Gültigkeit urschriftlich an die Zertifizierungsstelle zurückzugeben. Die Zertifizierungsstelle entscheidet, ob das Zertifikat ergänzt werden kann oder ob eine erneute Zertifizierung erforderlich ist.

Für das TÜV NORD CERT - Zertifikat gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD CERT - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

**Information concerning the
TÜV NORD CERT - Certificate**

This TÜV NORD CERT - certificate only applies to the firm stated overleaf, the specified product and the manufacturing plants stated. It may only be transferred to third parties by the certification body.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation.

Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested sample maybe determined with the product launched on the market as a standard.

The bearer of the TÜV NORD CERT - Certificate undertakes to regularly supervise the manufacturing of products for compliance with the test specifications and in particular properly carry out the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In case of modifications of the tested product the certification body must be informed immediately.

In case of modifications and expiration of validity the original certificate must be returned to the certification body immediately. The certification body decides if the certificate can be supplemented or whether a new certification is required.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD CERT - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless revoked previously pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD CERT - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body immediately in the event that it shall expire without delay when it has expired or revoked.

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung / to EC type-examination certificate
Registrier-Nr. / Registered No. 44 205 13773726

Produktbeschreibung:
Product description:

Das fehlersichere I/O-Modul dient dem Einlesen sicherheitsrelevanter Informationen über sicherheitsgerichtete, digitale Eingänge (UR20-8DI-PN-FSCC) bzw. zum Einlesen und zur Ausgabe sicherheitsgerichteter Informationen über sicherheitsgerichtete, digitale Ein- bzw. digitale Ausgänge (UR20-4DI-4DO-PN-FSCC). Das Modul kommuniziert über eine sicherheitsgerichtete Busanbindung (CC-Link IE Safety) mit einer übergeordneten Sicherheits-SPS.
*The failsafe I/O module is used for reading safety related information via safety related digital inputs (UR20-8DI-PN-FSCC) respectively for reading and transmitting safety related information via safety related digital inputs and digital outputs (UR20-4DI-4DO-PN-FSCC).
The module communicates via a safety related bus connection (CC-Link IE Safety) with a higher level safety PLC.*

Typbezeichnung:
Type designation:

UR20-8DI-PN-FSCC
UR20-4DI-4DO-PN-FSCC

Technische Daten:
Technical data:

Spannungsversorgung: Voltage supply:	24 V DC +20 % / - 15 %
Temperaturbereich (Betrieb): Temperature range (in operation)	-20 °C ... 60 °C
Schutzart: Degree of protection:	IP20

HW/SW Versionen:
HW/SW versions:

Siehe technischer Bericht Nr. 35391549/35391550
See technical report no. 35391549/35391550



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH
benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

Essen, 2025-07-28

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung / to EC type-examination certificate
Registrier-Nr. / Registered No. 44 205 13773726

Sicherheitsbezogene
Kenngrößen:
Safety-related parameters:

Max. erreichbares Sicherheitsniveau	Sicherheitsgerichtete digitale Eingänge in einkanaliger Verschaltung (1oo1)	Sicherheitsgerichtete digitale Eingänge in redundanter Verschaltung (1oo2)
Max. achievable safety level	Single channel safety related digital input (1oo1)	Redundant safety related digital input (1oo2)
EN ISO 13849-1:2023	PL d, Kategorie 2 PL d, Category 2	PL e, Kategorie 4 PL e, Category 4
EN 61508:2010	SIL 2	SIL 3
EN IEC 62061:2021	Max. SIL 2	Max. SIL 3

Hinweise zur sicheren
Verwendung:
Note for safe use:

Die Originalbetriebsanleitung ist zu beachten.
The original operating instructions shall be taken into account.

Die fehlersicheren I/O-Module sind zur Montage in einem Schaltschrank mit einer Schutzart IP54 oder höher vorgesehen.
The failsafe I/O modules devices are intended for mounting in a control cabinet with protection class IP54 or higher.

Zum Erreichen eines Performance Levels 'e' nach EN ISO 13849-1 bzw. eines Sicherheits-Integritätslevels SIL 3 / max. SIL 3 gemäß EN 61508 bzw. EN IEC 62061 ist es erforderlich, die sicherheitsgerichteten digitalen Eingänge in redundanter (1oo2) Architektur zu verwenden.
In order to attain a Performance Level PL of 'e' according to EN ISO 13849-1 respectively a Safety Integrity Level of SIL 3 / max. SIL 3 according to EN 61508 respectively EN IEC 62061, the safety related digital inputs have to be used in redundant (1oo2) architecture.

Für die vollständige Beurteilung der funktionalen Sicherheit einer Sicherheitsfunktion müssen alle Anforderungen der EN 61508, EN IEC 62061 oder EN ISO 13849-1 auf die gesamte Sicherheitsfunktion angewendet werden, in der die fehlersicheren I/O-Module UR20-8DI-PN-FSCC und UR20-4DI-4DO-PN-FSCC zur Anwendung kommen.

For a complete functional safety assessment of a safety function, all requirements of EN 61508, EN IEC 62061 or EN ISO 13849-1 have to be applied to the complete safety function in which the failsafe I/O modules UR20-8DI-PN-FSCC und UR20-4DI-4DO-PN-FSCC are used.



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH
benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

Essen, 2025-07-28