



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2023322313005674

认证委托人名称: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
认证委托人地址: Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany
生产者名称: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
生产者地址: Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany
生产企业名称: Weidmüller Lanškroun s.r.o
企业地址: Dobrovského 1115 563 01 Lanškroun Tschechien
产品名称: 接线端子
系列、规格、型号: WFS 系列, ZDTR 系列
标 准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 11 月 24 日

有效期至: 2028 年 11 月 23 日

首次发证日期: 2023 年 11 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



证书编号: 2023322313005674

认证委托人名称: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
认证委托人地址: Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany
生产者名称: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
生产者地址: Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany
生产企业名称: Weidmüller Lanškroun s.r.o
生产企业地址: Dobrovského 1115 563 01 Lanškroun Tschechien
产品名称: 接线端子
系列、规格、型号: WFS 系列, ZDTR 系列
标 准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 11 月 24 日

有效期至: 2028 年 11 月 23 日

首次发证日期: 2023 年 11 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitias.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0008315



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2023322313005674

附 件

产品名称: 接线端子

型号规格: WFS 4*, WFS 4 10-36V*, WFS 4 30-70V*, WFS 4 60-150V*, WFS 4 100-250V*, WFS 4 BL*,
WFS 4 10-36V BL*, WFS 4 30-70V BL*, WFS 4 60-150V BL*, WFS 4 100-250V BL*, WFS 4 DB*,
WFS 4 10-36V DB*, WFS 4 30-70V DB*, WFS 4 60-150V DB*;

选配附件:

挡板: WAP 2.5-10 SW*

固定块: WEW 35/2 SW*

导轨: TS 35/...

横联件: ZQV 4N/(1)*

ZDTR 2.5*, ZDTR 2.5*;

选配附件:

挡板: AP ZDTR2.5*

固定块: ZEW 35*

导轨: TS 35/...

横联件: ZQV 2.5N/(1)*

注: (1)表示横联的位数; *表示所有颜色, 与防爆性能无关。

防爆标志: Ex ec IIC Gc

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2023322313005674

附 件

电气参数:

产品型号	电压(V)	电流(A)
WFS 4*	250 (基本模块)	6.3
WFS 4 BL*	250 (带保险丝)	
WFS 4 DB*		
WFS 4 10-36V*	10-36	6.3
WFS 4 10-36V BL*		
WFS 4 10-36V DB*		
WFS 4 30-70V*	30-70	6.3
WFS 4 30-70V BL*		
WFS 4 30-70V DB*		
WFS 4 60-150V*	60-150	6.3
WFS 4 60-150V BL*		
WFS 4 60-150V DB*		
WFS 4 100-250V*	100-250	6.3
WFS 4 100-250V BL*		
WFS 4 100-250V DB*		
ZDTR 2.5	400	16 16 (带 ZQV)
选配附件:		
挡板: WAP 2.5-10 SW*	/	/
固定块: WEW 35/2 SW*		
导轨: TS 35/...		
横联件: ZQV 4N/(1)*		

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2023322313005674

附 件

挡板: AP ZDTR2.5*	/	/
固定块: ZEW 35*		
导轨: TS 35/...		
横联件: ZQV 2.5N/(1)*		

相关报告编号: 2023S17402-012916

使用条件: 特殊(限制)使用条件:

- 1) 使用工作温度: WFS 系列: $-60^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$, ZDTR 系列: $-60^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 。
- 2) 对于爆炸性气体环境, 端子应安装在经认证的防护等级为 IP54 的外壳内。
对于可燃性粉尘环境, 端子应安装在经认证的防爆型式为“t”的外壳内(符合 GB/T 3836.31)。
- 3) 当与其他系列和尺寸接线端子接合使用, 或者使用其他附件时,
则应满足合适的爬电距离和电气间隙。
- 4) 外壳的结构应能阻挡所有的日光和紫外线影响接线端子。
- 5) 关于产品的使用, 必须遵守制造商的说明。
- 6) 对于横联件, 必须考虑端子间的电流和电阻。有关产品的详细信息,
请参阅“安装人员须知 NTI”。
- 7) 保险丝座应始终完全闭合, 通电时请勿拆卸或更换保险丝。
- 8) 如果使用的导线横截面小于额定导线横截面, 则应在成套设备证书中说明相应的较低电流。
- 9) 应对温度组别 T6...T1 进行热评估。有关最高使用环境温度范围,
请参阅“安装人员须知 NTI”。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司