

Ausschreibungstext - Gehäuse, Aluminium**45 mm x 50 mm x 30 mm ... 230 mm x 280 mm x 111 mm (Höhe x Breite x Tiefe)****Ausschreibungstext kurz:**

Hersteller: Weidmüller
Fabrikat: Klippon®
Typ: Klemmenkasten, Verteilergehäuse
Gehäuseserie: Klippon K
Material: Aluminium AlSi12
Deckel: 4x unverlierbare Befestigungsschraube (Torx-Schlitz), Scharnier als Option
Umgebungstemperatur: -50 °C ≤ Tamb ≤ +135 °C (DIN EN 62208), inklusive Alterungszyklen


Ausschreibungstext lang:

Hersteller: Weidmüller
Fabrikat: Klippon®
Typ: Klemmenkasten, Verteilergehäuse
Gehäuseserie: Klippon K
Bezeichnung: Klippon K21 VMQ RAL7001
Artikelnummer: 1937830000
Material: Aluminium AlSi12
Herstellungsprozess Aluminiumdruckguss Verfahren.
Wandstärken: Gehäuseunterteil ≥ 3 mm, Entformungsschräge 1 bis 2 ° / Deckel 3 mm
IP / NEMA Schutzklasse: IP66, IP 67, IP 68 (EN 62208, DIN EN 60529) / NEMA 4, 4X (UL 50E, CSA C22.2)
Oberfläche: Pulverbeschichtet (RAL 7001)
Abmessung (H x B x T): 80 mm x 125 mm x 57 mm
Deckel: 4x unverlierbare Befestigungsschraube (Torx-Schlitz), Scharnier als Option
Dichtung für Deckel: Einteiliger (nicht geschnittener) Silikon O-Ring mit Kompressionsschutz, zur Erhaltung der Schutzklasse
Erdbolzen: Innen: Schraubanschluß / Extern: Optional
Gehäusebefestigung: 2 Bohrungen für Zylinderkopfschrauben M4
Umgebungstemperatur: -50 °C ≤ Tamb ≤ +135 °C (DIN EN 62208)
Schlagfestigkeit: IK 09 (10 J) (DIN EN 50102)
EMV: Geprüft in Anlehnung an VG95373-15:2004-07, Messverfahren KS 04B. Dämpfung im Mittel bei rund 30 dB im Frequenzbereich 100 bis 1500 MHz

Ausschreibungstext - Gehäuse, Aluminium

45 mm x 50 mm x 30 mm ... 230 mm x 280 mm x 111 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Klippon K21



Optionen:

- Schilder Befestigungssets: Edelstahl V4A / 316L / 1.4404, geschraubt oder genietet, mit gestanzter Silikondichtung mit Kompressionsschutz, zur Erhaltung der Schutzklasse.
- Montageplatte: Stahlblech verzinkt
- Erdbolzen: Innen / Außen: M10 in Edelstahl V4A / 316L / 1.4404 oder M10 in Messing oder M6 in Edelstahl V4A / 316L / 1.4404 oder M6 in Messing
- Bestückung mit Klemmen: Alle Reihenklemmen vom Typ Klippon Connect. Alle Tragschienen mit senkrechtem Aufbau, wahlweise waagerecht. Klemmenmarkierung waagerecht oder senkrecht. Explosionsgefährdete Bereiche: Alle Klemmen für eigensichere Stromkreise in der Farbe Blau, für alle anderen Stromkreise in der Farbe dunkel Beige. Bestückung auf Anfrage mit Befehlsmeldegeräten (Schalter, Taster, Leuchten, Anzeigen).
- Zertifizierungen: Für bestückte bzw. Leergehäuse
OIT Certification, Russland, Non-Containment, sicherheitsgerichtete Anwendungen
cULus
Russian Maritime Register of Shipping

Ausschreibungstext - Gehäuse, Aluminium**45 mm x 50 mm x 30 mm ... 230 mm x 280 mm x 111 mm (Höhe x Breite x Tiefe)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32720 Detmold

Klingenbergsstraße 16

32758 Detmold

Phone +49 (0) 5231 14-0

Fax +49 (0) 5231 14-292083

E-Mail info@weidmueller.comInternet www.weidmueller.com

Ihren lokalen Weidmüller Ansprechpartner

finden Sie im Internet unter:

www.weidmueller.com/standorte