

Ausschreibungstext - Gehäuse, Stahlblech, verzinkt**120 mm x 120 mm x 80 mm ... 250 mm x 400 mm x 130 mm (Höhe x Breite x Tiefe)****Ausschreibungstext kurz:**

Hersteller: Weidmüller
Fabrikat: Klippon®
Typ: Klemmenkasten, Verteilergehäuse
Gehäuseserie: Klippon STB
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 7032)
Deckel: 4x unverlierbare Befestigungsschraube (SW10 Schlitz)
Umgebungstemperatur: $-60\text{ °C} \leq T_{\text{amb}} \leq +120\text{ °C}$ (DIN EN 62208), inklusive Alterungszyklen


Ausschreibungstext lang:

Hersteller: Weidmüller
Fabrikat: Klippon®
Typ: Klemmenkasten, Verteilergehäuse
Gehäuseserie: Klippon STB
Bezeichnung: Klippon STB 3 MS HT
Artikelnummer: 1025020000
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 7032)
Herstellungsprozess: Aus einem Stück gekantet und geschweißt. Schweißnähte zertifiziert nach DVS, DIN EN ISO 3834-3.
Wandstärken: Gehäuseunterteil 1,5 mm / Deckel 1,5 mm
IP / NEMA Schutzklasse: IP66 (EN 62208, DIN EN 60529)
Oberfläche: Pulverbeschichtet (RAL 7032)
Abmessung (H x B x T): 190 mm x 190 mm x 100 mm
Deckel: 4x unverlierbare Befestigungsschraube (SW10 Schlitz)
Dichtung für Deckel: Einteilige (nicht geschnittene) Silikondichtung mit Kompressionsschutz, zur Erhaltung der Schutzklasse. Ebene Auflagefläche mindestens 10 mm breit, zur Vermeidung einer Beschädigung durch scharfe Kanten.
Erdbolzen: Innen / Außen: 1x M6 aus Edelstahl V4A / 316L / 1.4404, geschweißt;
Innen am Deckel: 1x M6 aus Edelstahl V4A / 316L / 1.4404, geschweißt
Gehäusebefestigung: 2 Montagefüße mit 8 mm Lochgröße, angeschweißt am Gehäuseunterteil
Umgebungstemperatur: $-60\text{ °C} \leq T_{\text{amb}} \leq +120\text{ °C}$ (DIN EN 62208)
Schlagfestigkeit: IK 09 (10 J) (DIN EN 50102)

Ausschreibungstext - Gehäuse, Stahlblech, verzinkt

120 mm x 120 mm x 80 mm ... 250 mm x 400 mm x 130 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Klippon STB 3



Optionen:

Schilder Befestigungssets: Edelstahl V4A / 316L / 1.4404, geschraubt oder genietet, mit gestanzter Silikondichtung mit Kompressionsschutz, zur Erhaltung der Schutzklasse.

Montageplatte: C-Schiene, eingeschweißt

Erdbolzen: Innen / Außen: M10 in Edelstahl V4A / 316L / 1.4404 oder M10 in Messing oder M6 in Edelstahl V4A / 316L / 1.4404 oder M6 in Messing

Bestückung mit Klemmen: Alle Reihenklemmen vom Typ Klippon Connect. Alle Tragschienen mit senkrechtem Aufbau, wahlweise waagerecht. Klemmenmarkierung waagerecht oder senkrecht. Explosionsgefährdete Bereiche: Alle Klemmen für eigensichere Stromkreise in der Farbe Blau, für alle anderen Stromkreise in der Farbe dunkel Beige. Bestückung auf Anfrage mit Befehlsmeldegeräten (Schalter, Taster, Leuchten, Anzeigen).

Zertifizierungen: Für bestückte bzw. Leergehäuse

Lloyd's Register

Russian Maritime Register of Shipping

Ausschreibungstext - Gehäuse, Stahlblech, verzinkt

120 mm x 120 mm x 80 mm ... 250 mm x 400 mm x 130 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32720 Detmold

Klingenbergstraße 16

32758 Detmold

Phone +49 (0) 5231 14-0

Fax +49 (0) 5231 14-292083

E-Mail info@weidmueller.com

Internet www.weidmueller.com

Ihren lokalen Weidmüller Ansprechpartner
finden Sie im Internet unter:

www.weidmueller.com/standorte